



ครีมอน

ตัวยึด  
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก  
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อกได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด  
กำแพง

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด

มือจับ

ลูกบิด

ข้อต่อ

ลวด

มือจับ

ลูกบิด

# มือจับขนาดใหญ่ LARGE-SIZED PULLS



**A-1081**  
ทำจากสแตนเลส

## ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

ข้อมูล • วัสดุ: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS316)  
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา  
การใช้งาน • ประตุนขนาดใหญ่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง


Specifi- • Material: Cast stainless steel (SUS316)  
cations • Finish: Mirror surface buffing  
Specific use • Indoor and outdoor large doors



A-1081-1



A-1081-3



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L	P	แรงที่ใช้ N Working load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-1081-1	●	2D/3D	252	210	735	410	00715
A-1081-2	●	2D/3D	233	192		355	00716
A-1081-3	●	2D/3D	200	161		335	00717

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

# มือจับทรงโค้ง PULLS



**A-218**  
ทำจากซิงค์อัลลอย

## ลักษณะเด่น Feature

- การติดตั้งจะสามารถยึดน็อตได้จากด้านหน้า
- ทำสียูรีเทนแบบอบร้อนทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มละมุน
- Installed with screws on the front of the panel.
- Soft touch thanks to urethane resin baked coating.

ข้อมูล • วัสดุ: มือจับ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)  
จำเพาะ ที่ปิด: พลาสติก ABS  
การใช้งาน • การจัดการผิวหน้า: การทำสีพลาสติกแบบอบร้อนด้วยยูรีเทน  
• สีมาตรฐาน: มือจับ: สีดำ ที่ปิด: สีน้ำตาล

การใช้งาน • ตู้โชว์แต่ละชนิด/อุปกรณ์สื่อสาร/แผงควบคุม/อุปกรณ์ตรวจวัด

หมายเหตุ • มีระยะเหมือนกับมือจับแบบเรียบบาง (A-41-G)

Specifi- • Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)  
cations Cover: ABS resin  
• Finish: Urethane resin baked  
• Standard color: Handle: Black  
Cover: Brown


Specific- • Showcases, communication equipment,  
use control boards and measuring equipment  
Remarks • Pitch is same as slim pull (A-41-G)



A-218 สีมาตรฐาน  
standard color



A-218 สีสั่งทำพิเศษ  
custom-made color



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-218-1	●	2D/3D	320	53.5	29.5	270	400	01232
A-218-2	●	2D/3D	270	53.4	33.4	220	330	01233
A-218-3	●	2D/3D	220	41.4	23.4	170	260	01234

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10