





กรอบหน้าต่างต่าง WINDOW FRAME

PAT. PEND.



C-463-B-4060-Silver
ซิลเวอร์



รับผลิตขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
We manufacture dimensions other than those in the table. Please ask for details.

**[C-463 แบบเหลี่ยม]
Quadrilateral
-type**

เลขที่สินค้า Product No.	ข้อมูลจำเพาะกระจก Glass-type	RoHS 10	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-463-A-2020-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	198	250	235	198	250	235	1,350	23794
C-463-B-2020-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-2030-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	198	250	235	298	350	335	1,830	23762
C-463-B-2030-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-2040-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	198	250	235	398	450	435	2,350	23806
C-463-B-2040-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-3030-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	298	350	335	298	350	335	2,550	23796
C-463-B-3030-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-3040-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	298	350	335	398	450	435	3,200	23766
C-463-B-3040-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-3050-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	298	350	335	498	550	535	3,900	23798
C-463-B-3050-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-3060-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	298	350	335	598	650	635	4,600	23808
C-463-B-3060-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-3070-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	298	350	335	698	750	735	5,250	23810
C-463-B-3070-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-4040-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	398	450	435	398	450	435	4,050	23812
C-463-B-4040-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-4050-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	398	450	435	498	550	535	4,950	23814
C-463-B-4050-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-4060-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	398	450	435	598	650	635	5,650	23770
C-463-B-4060-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-5050-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	498	550	535	498	550	535	5,900	23816
C-463-B-5050-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										
C-463-A-5060-Silver	กระจกใสตายหอย Wire glass	2D	2D/3D	498	550	535	598	650	635	7,000	23818
C-463-B-5060-Silver	กระจกเสริมความแข็งแรง Tempered glass										

● : ผลิตกันชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ/อุปกรณ์เสริม



- ตัวล็อก
- กลอนสลัก
- ที่จับยึดประตู
- เช็ควาล์ว
- ตัวควบคุมกลาง
- ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราว
- ที่ล็อกตะแกรง
- ตัวยึดกับตัวบานประตู
- ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ปะเก็น

กรอบหน้าต่างสี่เหลี่ยมป้องกัน
ขยาย/หด
อุปกรณ์เสริม (C)
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตู้แช่
ระบบกลอน

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS