


ADL・CK SERIES

外部取付足



構成内容


| 材質       | 色   |
|----------|-----|
| 亜鉛ダイキャスト | グレー |

型番・寸法・標準価格

| 型番     | A  | B  | C   | 入数    | 標準価格  |
|--------|----|----|-----|-------|-------|
| ADL- 8 | 67 | 65 | 87  | 2 / 組 | 1,170 |
| ADL-10 | 87 | 85 | 107 | 2 / 組 | 1,240 |

■ピスが別途必要です。

CK-34Z




型番・標準価格

| 型番     | 材質     | 表面処理  | 入数    | 標準価格 |
|--------|--------|-------|-------|------|
| CK-34Z | SUS304 | パレル研磨 | 4 / 組 | 360  |

■ピスが別途必要です。

■ADLのCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




型番・標準価格

| 型番     | 材質       | 色   | 入数       | 標準価格  |
|--------|----------|-----|----------|-------|
| ADL-20 | 亜鉛ダイキャスト | グレー | 左右各2 / 組 | 1,090 |

■ピスが別途必要です。

CK-35Z



型番・標準価格

| 型番     | 材質     | 表面処理  | 入数    | 標準価格 |
|--------|--------|-------|-------|------|
| CK-35Z | SUS304 | パレル研磨 | 4 / 組 | 390  |

■ピスが別途必要です。

MT SERIES

外部取付足用ビスセット



型番・寸法・標準価格

| 型番     | 呼称      | 入数    | 標準価格 |
|--------|---------|-------|------|
| MT4-10 | ナベM4×10 | 4 / 組 | 70   |
| MT4-14 | ナベM4×14 | 4 / 組 | 70   |
| MT5-12 | ナベM5×12 | 4 / 組 | 110  |
| MT5-14 | ナベM5×14 | 4 / 組 | 110  |
| MT6-14 | ナベM6×14 | 4 / 組 | 110  |
| MT6-20 | ナベM6×20 | 4 / 組 | 120  |
| MT6-25 | ナベM6×25 | 4 / 組 | 120  |
| MT6-30 | ナベM6×30 | 4 / 組 | 200  |

■材質 / 表面処理：ステンレス / 無処理

■MT型ビスセットはボックスに外部取付足を付ける為のビスです。

外部取付足、ビスセット対応表

| ボックス型番     | 外部取付足型番 | ビスセット型番 |
|------------|---------|---------|
| AD 5- 7- 4 | CK-34Z  | MT4-10  |
| AD 7- 7- 4 | CK-34Z  | MT4-10  |
| AD10- 7- 4 | CK-34Z  | MT4-10  |
| AD15- 7- 4 | CK-34Z  | MT4-10  |
| AD 8- 8- 6 | ADL- 8  | MT4-14  |
| AD12- 8- 4 | ADL- 8  | MT4-10  |
| AD12- 8- 6 | ADL- 8  | MT4-14  |
| AD16- 8- 6 | ADL- 8  | MT4-14  |
| AD10-10- 8 | ADL-10  | MT4-14  |
| AD15-10- 5 | ADL-10  | MT4-10  |
| AD15-10- 8 | ADL-10  | MT4-14  |
| AD20-10- 8 | ADL-10  | MT4-14  |
| AD12-12-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD18-12-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD24-12-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD16-16-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD24-16-10 | ADL-20  | MT6-25  |

| ボックス型番     | 外部取付足型番 | ビスセット型番 |
|------------|---------|---------|
| AD32-16-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD48-16-10 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD20-20-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD30-20-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD40-20-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD24-24-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD36-24-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD48-24-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD32-32-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD48-32-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| AD64-32-12 | ADL-20  | MT6-25  |
| BDN 6- 8-5 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN 7-10-4 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN 9- 9-6 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN 9-13-5 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN10-14-7 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN11-16-6 | CK-34Z  | MT4-14  |
| BDN12-22-8 | CK-35Z  | MT5-14  |
| BDN16-26-9 | CK-35Z  | MT5-14  |