



TKR SERIES

DINレール止め金具




- DINレール用 (35mm) の部品や端子台を固定する為の金具です。
- TKR-TWE1は薄型タイプです。  
高さのある物を取付ける場合はTKR-JTXE3をご使用下さい。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TKR-TWE1



TKR-JTXE3



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格 / 袋
TKR-TWE1	鋼板	三価クロメート	2 / 袋	210
TKR-JTXE3	鋼板	三価クロメート	2 / 袋	210

COA SERIES

アルミ製クリップオンカバー

- ALC用アルミ製クリップオンカバー(ワンタッチ脱着)です。
- アルミ・シルバーアルマイト仕上げです。  
標準の樹脂性カバーから交換する事で高級感をアップさせる事ができます。

材質	色 / 表面処理
アルミニウム+POM	シルバーアルマイト


型番・標準価格

型番	ボックス型番	入数	標準価格 / 袋
COA- 90	ALC12- 9-6、16- 9-6、25- 9-6	2 / 袋	1,120
COA-110	ALC14-11-6、20-11-6	2 / 袋	1,150
COA-130	ALC16-13-7、22-13-7	2 / 袋	1,240
COA-150	ALC18-15-6、18-15-9、26-15-6、26-15-9	2 / 袋	1,290
COA-170	ALC20-17-6、20-17-9、28-17-6、28-17-9	2 / 袋	1,330



FRG SERIES

スペアカバースクリュー



- 紛失した場合のスペアスクリューです。
- スクリューは1本売りとなります。

型番・寸法・標準価格

型番	適用機種	ネジサイズ	入数	標準価格 / 本
FRG-31	BDN6-8-5、BDN7-10-4、BDN9-13-5用	M4	1 / 本	30
FRG-32	BDN9-9-6、BDN10-14-7、BDN11-16-6用	M4	1 / 本	30
FRG-33	BDN12-22-8用	M5	1 / 本	40
FRG-34	BDN16-26-9用	M6	1 / 本	80
FRG-35	ALC8-5-3、10-5-3、10-7-5、14-7-5、18-7-5	M4	1 / 本	90
FRG-36	ALC12-9-6、16-9-6、25-9-6、14-11-6、20-11-6、16-13-7、22-13-7、18-15-6、18-15-9、26-15-6、26-15-9、20-17-6、20-17-9、28-17-6、28-17-9、28-25-12、23-20-12、33-20-12、33-30-12、38-25-12、43-30-12	M5	1 / 本	130

■ 材質 / 表面処理：ステンレス / 無処理

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内