


■ 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。





型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX	型番		H	a	b	c	取付穴 (片側)	材質	自重 (kg)	標準価格	
	●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト								Sタイプ	Bタイプ
	AP- 44S	AP- 44B	44	6.1	-	31.8	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.18	850	1,000
プラスチック ケース	AP- 88S	AP- 88B	88	5.9	-	76.2	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.33	1,390	1,730
	AP-133S	AP-133B	132.5	37.7	-	57.1	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.48	1,960	2,430
	AP-177S	AP-177B	177	37.7	-	101.6	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.7	2,540	3,060
キャリング ケース	AP-222S	AP-222B	221.5	37.75	-	146	2	アルミ板 A1050P	0.87	3,170	3,790
	AP-266S	AP-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	4	アルミ板 A1050P	1.06	3,660	4,600
防水・防塵 樹脂ボックス	AP-311S	AP-311B	310.4	37.7	88.9	57.2	4	アルミ板 A1050P	1.24	4,340	5,330
	AP-355S	AP-355B	354.8	37.7	101.6	76.2	4	アルミ板 A1050P	1.42	4,960	6,100

HL=ヘアライン処理

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX	型番		H	a	b	取付穴 (片側)	材質	自重 (kg)	標準価格	
	●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト							Sタイプ	Bタイプ
	AP- 49S	AP- 49B	49	-	-	1	アルミ押出材 A6063S-T5	0.19	870	1,040
	AP- 99S	AP- 99B	99	-	50	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.37	1,510	1,820
	AP-149S	AP-149B	149	-	100	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.54	2,170	2,660
機構材	AP-199S	AP-199B	199	50	50	4	アルミ板 A1050P	0.78	2,820	3,450
	AP-249S	AP-249B	249	50	100	4	アルミ板 A1050P	1.0	3,430	4,220
カスタム製品	AP-299S	AP-299B	299	50	150	4	アルミ板 A1050P	1.19	4,090	5,060

HL=ヘアライン処理

棚板
ラックパネル

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内