

# 堅木コース ステンレス

ねじ切れにくいステンレスコーススレッド！



**特長**

- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます。
- 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限に抑える
- 錆に強いSUS305J1製



## ステンレスSUS305J1 堅木コース

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
717025J	3.8×25 (20)	8.3	500	6	4,200	53495 3
717028J	3.8×28 (23)	8.3	450			53496 0
717032J	3.8×32 (27)	8.3	410			53497 7
717038J	3.8×38 (33)	8.3	360			53498 4
717041J	3.8×41 (36)	8.3	350			53499 1
717045J	4.2×45 (40)	8.5	290			53500 4
717051J	4.2×51 (45)	8.5	260			53501 1
717057J	4.2×57 (45)	8.5	200			55522 4
717065J	4.8×65 (45)	8.8	190			53502 8
717075J	4.8×75 (45)	8.8	160			53503 5
717090J	5.3×90 (60)	9.2	90			53504 2
717010J	5.3×100 (60)	9.2	70			55523 1
717012J	5.3×120 (60)	9.2	50			53505 9

## ステンレスSUS305J1 堅木コース

パリューパーック

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SK25V	3.8×25 (20)	8.3	210	5×4	1,500	53456 4
SK28V	3.8×28 (23)	8.3	190			53457 1
SK32V	3.8×32 (27)	8.3	170			53458 8
SK38V	3.8×38 (33)	8.3	150			53459 5
SK41V	3.8×41 (36)	8.3	140			53460 1
SK45V	4.2×45 (40)	8.5	125			53461 8
SK51V	4.2×51 (45)	8.5	110			53462 5
SK65V	4.8×65 (45)	8.8	70			53464 9
SK75V	4.8×75 (45)	8.8	60			53465 6
SK90V	5.3×90 (60)	9.2	35			53466 3

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。  
 ※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。