

NYLON DISC

# ユニロンディスク(S/M)

研削 Grinding	研磨 Polishing	ツヤ出し Finishing	バリ取り Deburring	黒皮 Scale	錆落とし Removing rust	石研コンクリート Stone, concrete	曲面 Curved surface	隅 Corner	切断 Cutting
----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------	---------------

15 22



Sタイプ



MIXタイプ



シール面



小箱写真

粒度別カラー



荒目#120 中目#240 細目#320 仕上目#600

## 傷のぼかしやクリーニングに

- 深い傷が入らずに研磨します。
- 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
- ソフトなアタリのストレートタイプも製作致します。
- 砥粒の入っていない無砥粒も製作致します。

サイズ Size (mm)	タイプ Type	粒度 Grit 品番 NO.					入数 Pack	大箱入数 Shipping Unit	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥
		荒目#120	中目#240	細目#320	仕上目#600	無砥粒				
100×15	S	ND100S7	ND100S10	ND100S11	ND100S13	ND100SN	5枚	50枚	8,000	1,500
	MIX	ND100M7	ND100M10	ND100M11	ND100M13	—				1,800
180×22	S	ND180S7	ND180S10	ND180S11	ND180S13	—	5枚	50枚	2,000	3,800
	MIX	ND180M7	ND180M10	ND180M11	ND180M13	—				4,200

※S ナイロン不織布のみ ※MIX ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス

RESTORE SANDER

# レストアサンダー



研削 Grinding	研磨 Polishing	ツヤ出し Finishing	バリ取り Deburring	黒皮 Scale	錆落とし Removing rust	石研コンクリート Stone, concrete	曲面 Curved surface	隅 Corner	切断 Cutting
----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------	---------------

15



荒目#60



中目#80



細目#120



レストア専用バット



## 錆なんてへっちゃら!

- 錆や塗装の除去作業に。
- 研磨傷ぼかし。
- スポット溶接の除去やバリ取り作業に。

サイズ Size (mm)	粒度 Grit 品番 NO.			入数 Pack	大箱入数 Shipping Unit	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥
	荒目#60	中目#80	細目#120				
100×15	RSD-04	RSD-05	RSD-07	10枚	100枚	13,000	610

商品名 Name	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥
レストア専用バット	RSPAT	1枚	180

ディスクグラインダー用

研磨用  
ディスク

GPサンダー  
&  
ストレート  
ホイール

ベッタン  
&  
マジック  
バット

カップ  
ブラシ

ダイヤ  
カッター  
&  
ディスク