

セグメントに比べ、カケが少ないのが特長です

WAVE CUTTER

ウェーブカッター

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ
Glass Marble Resin Concrete Roof tile Tile Cast iron pipe Grind edge

- ダイヤモンドカッターのスタンダード品。
- コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。



サイズ 外径×厚×穴径 Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
107×1.8×20(15)	DC100W	1枚	13,000	7,000

※15穴ブッシュ付



関連商品 P.322

研磨用
ディスク

GPサンダー
&
ストレート
ホイール

ベッタン
&
マジック
バット

カップ
ブラシ

ダイヤ
カッター
&
ディスク

ウェーブに比べ、切れ味重視です

SEGMENT CUTTER

セグメントカッター

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ
Glass Marble Resin Concrete Roof tile Tile Cast iron pipe Grind edge

- ダイヤモンドカッターのスタンダード品。
- コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。



サイズ 外径×厚×穴径 Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
107×1.7×20(15)	DC100S	1枚	13,000	7,000

※15穴ブッシュ付



1.2mm厚でカケも少なく、切れ味抜群!

UNIVERSAL TILE

ユニバーサルタイル

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 **タイル** 鑄鉄管 刃研ぎ
Glass Marble Resin Concrete Roof tile Tile Cast iron pipe Grind edge

- 薄刃で抜群の切れ味。
- 磁器タイル、石器タイル、石質タイル用。



サイズ 外径×厚×穴径 Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
105×1.2×20(15)	UN-T1	1枚	13,000	8,500

※15穴ブッシュ付



1.4mm厚が瓦に最適、きれいに切れますよ

UNIVERSAL KAWARA

ユニバーサルカワラ

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 **タイル** 鑄鉄管 刃研ぎ
Glass Marble Resin Concrete Roof tile Tile Cast iron pipe Grind edge

- 三州、石州、淡路等の硬瓦用。



サイズ 外径×厚×穴径 Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1枚単価)
106×1.4×20(15)	UN-K1	1枚	13,000	9,500

※15穴ブッシュ付

