

3-JAW Scroll Chuck

3爪スクロールチャック (普通型)

国内工作機械メーカーも採用
安心の高精度!

KITAGAWAチャックに
置換可能!!

高品質・お値打ち価格を
実現!!

国内在庫
(一部を除く)

台湾製

PL保険
加入

SCシリーズ

新商品
NEW
(表の赤字部分)


● 硬爪タイプ ※生爪は対応していません。

特長

1. 内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
2. 多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。
3. チャック本体にミーハナイト鋳鉄を使用。耐久性に優れ、高速回転での使用に最適。



背面取付仕様



前面取付仕様 / 前面・背面取付兼用仕様

■寸法・仕様

(単位: mm)

型式			A	B	C	D	E	F	G		H	J	K	L	許容ハンドルトルク (kgf·m)	把握力 (kgf)	慣性モーメント (kg·m)	質量 (kg)	許容最高回転速度 (r.p.m)	把握範囲	
前面・背面取付兼用	背面取付	前面取付							背面	前面										外径	内径
SC-3H	SC-3	—	86	46	60	73	16	4.1	3-M6	M6X50	36	11	15.8	7	3.0	900	—	1.7	3500	φ2-φ70	φ24-φ64
SC-4H	SC-4	—	112	60	80	95	24	4.8	3-M8	M8X70	42	14	16.6	8	4.5	1200	—	3.7	2500	φ3-φ95	φ29-φ84
SC-5H	SC-5	—	132	60	100	115	32	4.8	3-M8	M8X70	50	16	20.3	8	6.5	1500	0.01	5.2	2500	φ3-φ110	φ33-φ100
SC-6H	SC-6	—	167	67	130	147	45	5.5	3-M10	M10X70	63	19	23.7	10	9.0	3300	0.03	9.3	4000	φ4-φ160	φ48-φ150
SC-7H	SC-7	—	192	76.5	155	172	58	5.5	3-M10	M10X80	77	21.5	29.4	11	11.0	3600	0.06	14.2	3500	φ4-φ180	φ56-φ170
SC-8H	—	—	200	76.5	160	176	58	5.5	3-M10	M10X80	77	21.5	29.4	11	11.0	3600	0.07	16	3200	φ4-φ190	φ62-φ180
SC-9H	SC-9	—	232	84	190	210	70	6	3-M12	M12X90	87	24	35.6	12	15.0	3900	0.15	22.7	2900	φ5-φ220	φ62-φ210
SC-10H ※	SC-10	—	273	89	230	250	87	8	3-M12	M12X90	98	28	39.5	12	19.5	4800	0.25	31.8	2500	φ6-φ260	φ70-φ250
SC-12H ※	SC-12	—	310	96	260	285	105	7	3-M12	M12X110	110	30	45.6	14	21.0	5100	0.58	44.8	2200	φ10-φ300	φ86-φ290
—	—	SC-16 ※	405	122	345	375	160	8.7	—	M14X130	146	42	56.3	15	23.0	4500	1.75	102	1500	φ30-φ380	φ110-φ360

・寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様の場合は前面取付用穴は開いていません。前面取付仕様 (SC-16のみ) の場合は背面取付用穴は開いていません。

・4爪スクロール (一体爪型、分割爪型)、6爪スクロール (一体型) もありますので、ご相談ください。

・寸法・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

・※印のついた型式は、台湾からの取り寄せとなります。※印のついていない型式は国内在庫品です。