

A10180 防振CL吊ロック付10tゴム

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10180 防振CL吊ロック付10tゴム


単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0015	15A	1/2	25.7	2.3	25	M 8×25	26	84	W ^{3/8}	
0020	20A	3/4	31.2	2.3	25	M 8×25	26	87	W ^{3/8}	
0034	25A	1	37.6	2.3	25	M 8×25	26	90	W ^{3/8}	
0049	32A	1 1/4	46.3	2.3	25	M 8×25	26	94	W ^{3/8}	
0053	40A	1 1/2	52.2	2.3	25	M 8×25	26	97	W ^{3/8}	
0068	50A	2	64.1	2.3	25	M 8×25	26	103	W ^{3/8}	
0072	65A	2 1/2	79.9	3.2	25	M10×30	26	111	W ^{3/8}	
0087	80A	3	92.7	3.2	25	M10×30	26	118	W ^{3/8}	
0091	100A	4	118.3	3.2	25	M10×30	26	130	W ^{3/8}	
0104	125A	5	143.8	4.5	32	M12×45	35	156	W ^{1/2}	
0119	150A	6	170.2	4.5	32	M12×45	35	170	W ^{1/2}	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合があります。



(はめ込みゴム)



(新型ゴム)

A10219 ステン防振CL吊タン付10tゴム

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS 304製。

品番コード A10219 ステン防振CL吊タン付10tゴム


単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0011	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 8×25	26	76	W ^{3/8}	
0026	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 8×25	26	79	W ^{3/8}	
0045	25A	1	37.6	2.0	25	M 8×25	26	82	W ^{3/8}	
0050	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 8×25	26	87	W ^{3/8}	
0064	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 8×25	26	90	W ^{3/8}	
0079	50A	2	64.1	2.0	25	M 8×25	26	96	W ^{3/8}	
0083	65A	2 1/2	79.9	2.0	25	M 8×25	26	103	W ^{3/8}	
0098	80A	3	92.7	2.0	25	M 8×25	26	110	W ^{3/8}	
0115	100A	4	118.3	2.0	25	M 8×25	26	123	W ^{3/8}	
0120	125A	5	143.8	3.0	32	M10×35	35	155	W ^{1/2}	
0134	150A	6	170.2	3.0	32	M12×45	35	168	W ^{1/2}	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合があります。



(はめ込みゴム)



(新型ゴム)