



A10631	ステン防振Uバンド	受注製作
A13153	ステン防振Uバンドプレート付	受注製作

ステン防振Uバンド



ステン防振Uバンドプレート付



SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS 304製。

品番コード **A10631** ステン防振Uバンド
A13153 ステン防振Uバンドプレート付


単位 (mm)

サイズコード		径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	ねじ径	t	C	P	H	S
A10631	A13153									
0022	0026	20A	3/4	27.2	W ^{3/8}	2.0	25	60	44	30
0037	0045	25A	1	34.0	W ^{3/8}	2.0	25	67	47	30
0041	0050	32A	1 1/4	42.7	W ^{3/8}	2.0	25	76	52	30
0056	0064	40A	1 1/2	48.6	W ^{3/8}	2.0	25	82	60	35
0075	0079	50A	2	60.5	W ^{3/8}	2.0	25	95	66	35
0080	0083	65A	2 1/2	76.3	W ^{3/8}	2.5	25	110	80	35
0094	0098	80A	3	89.1	W ^{3/8}	2.5	25	123	85	35
0107	0115	100A	4	114.3	W ^{3/8}	2.5	25	148	102	35
0111	0120	125A	5	139.8	W ^{1/2}	4.0	32	180	130	60
0126	0134	150A	6	165.2	W ^{1/2}	4.0	32	206	145	60

大口径は、ゴムの形状が変わる場合があります。

固定U字シリーズ

A10612 固定U字 (1型) 鉄製



SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。



固定U字設置の注意

注意


- 固定U字設置後、SGP管は固定U字に必ず溶接してください。
- 溶接なき場合は、固定U字設置部分が固定点となり得ない場合があります。

品番コード **A10612** 固定U字 (1型) 鉄製

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	適合管 外径	ねじ径	B	C	D	L	P	t	H
0012	20A	27.2	W ^{3/8}	30	20	11	64	40	3.2	12
0027	25A	34.0	W ^{3/8}	30	25	11	72	46	3.2	12
0031	32A	42.7	W ^{3/8}	30	30	11	82	56	3.2	12
0046	40A	48.6	W ^{1/2}	35	35	16	98	66	4.5	15
0065	50A	60.5	W ^{1/2}	40	40	16	110	78	4.5	15
0070	65A	76.3	W ^{1/2}	45	50	16	126	94	6.0	20
0084	80A	89.1	W ^{1/2}	45	60	16	138	106	6.0	20
0099	100A	114.3	W ^{1/2}	50	70	16	164	132	6.0	25

A10613 固定U字 (1型) いもの製



SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。

- 250A以上は受注製作。
- Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。

品番コード **A10613** 固定U字 (1型) いもの製

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	ねじ径	P	H	S	W	L	E
0010	125A	5	139.8	W ^{5/8}	162	99	65	60	202	159
0024	150A	6	165.2	W ^{5/8}	188	112	65	68	228	172
0039	200A	8	216.3	W ^{5/8}	240	138	65	68	280	198
0043	250A	10	267.4	W ^{5/8}	292	163	65	75	335	223
0058	300A	12	318.5	W ^{3/4}	350	194	100	75	400	279

