

抗菌・除菌コンビネーション

SFC307・SFC407-FP2 Series

●接続口径：Rc1/4～Rc1/2



仕様

項目		SFC307	SFC407
構成機器	① 抗菌プレフィルタ	SFC306	SFC406
	② 抗菌高性能フィルタ		
	③ 除菌フィルタ	SFC330	SFC430
使用流体		圧縮空気	
使用圧力範囲	MPa	0.15～1.0	
耐圧力	MPa	1.5	
耐差圧力	MPa	0.5	
周囲温度・流体温度	℃	5～45	
ろ過度	μm	0.01 (除去効率99.99%)	
最大処理流量 注1 m ³ /min(ANR)		0.3	0.5
接続口径		Rc1/4・Rc3/8	Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2
質量	Kg	0.96	1.61
標準装備品		メンテナンスシール(添付)	
エレメント交換		1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa	

注1：最大処理流量以内で使用してください。この値は一次圧力0.7MPa時です。

形番表示方法

SFC307 - 10 - X1 - FP2

① 機種形番

② 接続口径

③ 流れ方向

④ 機種形番

SFC307	SFC407
●	●
●	●
	●

記号	内容	SFC307	SFC407
⑤ 接続口径			
8	Rc1/4	●	●
10	Rc3/8	●	●
15	Rc1/2		●
⑥ 流れ方向			
無記号	標準流れ (左→右)	●	●
X1	逆流 (右→左)	●	●

●交換用エレメント単品形番

エレメント形番 形式名	抗菌プレフィルタ エレメント	抗菌高性能フィルタ エレメント	除菌フィルタ エレメント
SFC307	SFC310-ELEMENT	SFC320-ELEMENT	SFC330-ELEMENT
SFC407	SFC410-ELEMENT	SFC420-ELEMENT	SFC430-ELEMENT