







プレーンベア 切削品ボルトタイプ

PV-B series **RoHS** **PAT.P**

ボルト取付タイプのプレーンベアです。
プレーンベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。そして全ての切削加工タイプはオリジナル球面（PAT.P）を採用しており、従来品と比較しても上向き用、下向き用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持する事を可能にしました。

スチール製 / STEEL

ステンレス製 / STAINLESS



型式 / Model	静定格荷重 / Static Rated Load		動定格荷重 / Load Rating	自重 / Weight	使用方向 / Use Direction	大ボール / Main Ball	小ボール / Small Balls	ボール受け / Body	カバー / Cover
PV10B	上向き時 / Upward	294 N (30 kgf)	98 N (10 kgf)	18 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	147 N (15 kgf)							
PV16B	上向き時 / Upward	441 N (45 kgf)	157 N (16 kgf)	32 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	294 N (30 kgf)							
PV20B	上向き時 / Upward	784 N (80 kgf)	196 N (20 kgf)	53 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	343 N (35 kgf)							
PV20B-3x4C	上向き時 / Upward	784 N (80 kgf)	196 N (20 kgf)	51 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	343 N (35 kgf)							
PV50B	上向き時 / Upward	1,078 N (110 kgf)	490 N (50 kgf)	109 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	588 N (60 kgf)							
PV120B	上向き時 / Upward	1,960 N (200 kgf)	1,176 N (120 kgf)	290 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUJ2	SUJ2	SCM415	SUM
	下向き時 / Downward	1,470 N (150 kgf)							
PV10BS	上向き時 / Upward	294 N (30 kgf)	98 N (10 kgf)	20 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	SUS303
	下向き時 / Downward	147 N (15 kgf)							
PV16BS	上向き時 / Upward	441 N (45 kgf)	157 N (16 kgf)	35 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	SUS303
	下向き時 / Downward	294 N (30 kgf)							
PV20BS	上向き時 / Upward	784 N (80 kgf)	196 N (20 kgf)	58 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	SUS303
	下向き時 / Downward	343 N (35 kgf)							
PV50BS	上向き時 / Upward	1,078 N (110 kgf)	490 N (50 kgf)	115 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	SUS303
	下向き時 / Downward	588 N (60 kgf)							
PV120BS	上向き時 / Upward	1,960 N (200 kgf)	1,176 N (120 kgf)	295 g	上下兼用 / Upward-Downward	SUS440C	SUS440C	SUS440C	SUS303
	下向き時 / Downward	1,470 N (150 kgf)							