


単位：mm

チューブエンド フレキシブルチューブ



TE1/4FXT500 [20260]



材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	L	L1	最小曲げ 半径 (R)	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	250	200	15	TE1/4FXT250	21163
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	500	450	15	TE1/4FXT500	20260
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	750	700	15	TE1/4FXT750	21164
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	1000	950	15	TE1/4FXT1000	20258
	3/8	9.52	7	13.8	10	250	190	25	TE3/8FXT250	21165
	3/8	9.52	7	13.8	10	500	440	25	TE3/8FXT500	21021
	3/8	9.52	7	13.8	10	750	690	25	TE3/8FXT750	21166
	3/8	9.52	7	13.8	10	1000	940	25	TE3/8FXT1000	21024
	1/2	12.7	10	19.4	15	250	180	30	TE1/2FXT250	21167
	1/2	12.7	10	19.4	15	500	430	30	TE1/2FXT500	21026
	1/2	12.7	10	19.4	15	750	680	30	TE1/2FXT750	21168
	1/2	12.7	10	19.4	15	1000	930	30	TE1/2FXT1000	21029

チューブエンド フレキシブルチューブ (ブレード付)

材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	E	L	L1	参考耐圧値 (MPa) ※保証値では ありません。	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L ブレード : SUS 304	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	250	190	8.2	TE1/4FXB250	21169
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	500	440	8.2	TE1/4FXB500	21069
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	750	690	8.2	TE1/4FXB750	21170
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	1000	940	8.2	TE1/4FXB1000	21072
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	250	180	5.3	TE3/8FXB250	21171
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	500	430	5.3	TE3/8FXB500	21076
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	750	680	5.3	TE3/8FXB750	21172
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	1000	930	5.3	TE3/8FXB1000	21079
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	250	180	3.4	TE1/2FXB250	21173
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	500	430	3.4	TE1/2FXB500	21083
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	750	680	3.4	TE1/2FXB750	21174
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	1000	930	3.4	TE1/2FXB1000	21086

会社案内

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS
VF / VG

変換アダプタ
ADP

フレキ
FXT

成形バネ
FB

ビューポート
VP

バルブ
V

水冷ガス
LF

EVAC

その他モテック
取扱い製品

技術資料

索引

お問合せ
シート