

SCP#3

## SCA2シリーズ共通付属品（ナックル・ブラケット）外形寸法図

・クレビス形、ナックル、および第2ブラケットの取付寸法(φCD、CW、CQ)は同一であり、すべての組合せができます。  
 ・ご注文の際は形番でご指定ください。



CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

ショックキタ


FJ

FK

スピードコントローラ


巻末

## ● 一山ナックル(I)



材質：鋳鉄  
塗装処理

## ● 二山ナックル(Y)



材質：鋳鉄  
塗装処理


形番	通用チューブ内径(mm)	AA	CA	CD	CW	D	E	KK	MA	RR	質量(kg)
S1-I-40	40	20	50	12	18	27	27	M14×1.5	21	16	0.26
S1-I-50	50	21	50	12	18	27	27	M18×1.5	21	16	0.24
S1-I-63	63	21	50	14	20	27	27	M18×1.5	21	16	0.25
S1-I-80	80	30	70	20	28	46	41	M22×1.5	30	25	0.88
S1-I-100	100	30	70	20	28	46	41	M26×1.5	30	25	0.84

形番	通用チューブ内径(mm)	AB	CA	CD	CV	CW	D	E	KK	MB	RR	質量(kg)
S1-Y-40	40	24	50	12	36	18	27	31.2	M14×1.5	19	16	0.25
S1-Y-50	50	24	50	12	36	18	27	31.2	M18×1.5	19	16	0.24
S1-Y-63	63	24	50	14	40	20	27	31.2	M18×1.5	19	16	0.26
S1-Y-80	80	35	70	20	56	28	41	47.3	M22×1.5	30	25	0.90
S1-Y-100	100	35	70	20	56	28	41	47.3	M26×1.5	30	25	0.85

注1：ピンと止め輪は添付します。


注2：MB寸法はCW寸法有効長さを表します。

## ● 一山ブラケット(B1)



材質：鋳鉄  
塗装処理

## ● 二山ブラケット(B2)




材質：鋳鉄  
塗装処理

形番	通用チューブ内径(mm)	C	CD	CF	CI	CQ	D	F	G	K	MR	SD	質量(kg)
S1-B1-40	40	9	12	32	18	18	14	10	6.5	57	12	40.5	0.32
S1-B1-50	50	9	12	32	18	18	14	10	6.5	66	12	48	0.38
S1-B1-63	63	9	14	37	24	20	14	10	6.5	80	16	59	0.57
S1-B1-80	80	14	20	52	30	28	20	14	10.5	98	20	74	1.27
S1-B1-100	100	14	20	52	30	28	20	16	10.5	118	20	90	1.64

形番	通用チューブ内径(mm)	C	CD	CF	CI	CV	CW	D	F	G	K	MR	SD	質量(kg)
S1-B2-40	40	9	12	32	18	36	18	14	10	6.5	57	12	40.5	0.36
S1-B2-50	50	9	12	32	18	36	18	14	10	6.5	66	12	48	0.41
S1-B2-63	63	9	14	37	24	40	20	14	10	6.5	80	16	59	0.62
S1-B2-80	80	14	20	52	30	56	28	20	14	10.5	98	20	74	1.48
S1-B2-100	100	14	20	52	30	56	28	20	16	10.5	118	20	90	1.82

注：ピンと止め輪は添付します。

## ● 一山ブラケット(B3)



材質：鋳鉄  
塗装処理

形番	通用チューブ内径(mm)	C	CD	CF	CQ	D	F	G	K	KA	KB	MR	SD	SE	質量(kg)
S1-B3-40	φ40・φ50	9	12	40	18	14	8	6.5	85	57	17.5	12	65	35	0.44
S1-B3-63	φ63	11	14	50	20	17	10	8	105	67	20	16	80	40	0.77
S1-B3-80	φ80・φ100	14	20	65	28	20	12	10	130	93	30	20	100	60	1.64