


単位：mm

VCR® おす フレキシブルチューブ



MVCR1/4FXT500 [20287]



材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	L	L1	最小曲げ半径 (R)	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L 継手 : SUS 316	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	250	133	15	MVCR1/4FXT250	21046
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	500	383	15	MVCR1/4FXT500	20287
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	750	633	15	MVCR1/4FXT750	21047
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	1000	883	15	MVCR1/4FXT1000	20293
	3/8	9.52	7	13.8	10	250	133	25	MVCR3/8FXT250	21048
	3/8	9.52	7	13.8	10	500	383	25	MVCR3/8FXT500	21049
	3/8	9.52	7	13.8	10	750	633	25	MVCR3/8FXT750	21050
	3/8	9.52	7	13.8	10	1000	883	25	MVCR3/8FXT1000	21051
	1/2	12.7	10	19.4	15	250	133	30	MVCR1/2FXT250	21052
	1/2	12.7	10	19.4	15	500	383	30	MVCR1/2FXT500	21053
	1/2	12.7	10	19.4	15	750	633	30	MVCR1/2FXT750	21054
	1/2	12.7	10	19.4	15	1000	883	30	MVCR1/2FXT1000	21055

※ VCR® 用のガスケットは P39、VCR® 用 サイド・ロード式ガスケットをご参照下さい。

VCR® おす フレキシブルチューブ (ブレード付)

材質	チューブサイズ (inch)	A	B	C	D	E	L	L1	参考耐圧値 (MPa) ※保証値ではありません。	型式	製品コード
フレキ : SUS 316L チューブ : SUS 316L ブレード : SUS 304 継手 : SUS 316	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	250	123	8.2	MVCR1/4FXB250	21109
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	500	373	8.2	MVCR1/4FXB500	21110
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	750	623	8.2	MVCR1/4FXB750	21111
	1/4	6.35	4.5	8.9	5.4	13.6	1000	873	8.2	MVCR1/4FXB1000	21112
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	250	123	5.3	MVCR3/8FXB250	21113
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	500	373	5.3	MVCR3/8FXB500	21114
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	750	623	5.3	MVCR3/8FXB750	21115
	3/8	9.52	7	13.8	10	18.6	1000	873	5.3	MVCR3/8FXB1000	21116
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	250	123	3.4	MVCR1/2FXB250	21117
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	500	373	3.4	MVCR1/2FXB500	21118
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	750	623	3.4	MVCR1/2FXB750	21119
	1/2	12.7	10	19.4	15	24.1	1000	873	3.4	MVCR1/2FXB1000	21120

※ VCR® 用のガスケットは P39、VCR® 用 サイド・ロード式ガスケットをご参照下さい。

VCR® おす フレキシブルチューブ

フレキ FXT

会社案内
目次
製品概要
NW / KF
ICF
JIS VF / VG
変換アダプタ ADP
フレキ FXT
成形ベローズ FB
ビューポート VP
バルブ V
水冷・ガス LF
EVAC
その他コスモテック 取扱い製品
技術資料
索引
お問合せ シート