


DBX01 スラストワッシャー寸法表

部品番号の表示方法



DXT 10

Parts No.でご指示ください

(単位 mm)

呼び内径	部品番号	内径	外径	肉厚	ノック穴		ハウジングくぼみの深さ		
					直径	P. C. D			
10	DXT10	12 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$	1.5 $\begin{smallmatrix} -0.08 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$	1.625 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$	18 ± 0.12	1.1 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$		
12	DXT12	14 °	26 °		2.125 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$			20 °	
14	DXT14	16 °	30 °					23 °	
16	DXT16	18 °	32 °					25 °	
18	DXT18	20 °	36 °		3.125 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$			28 °	
20	DXT20	22 °	38 °					30 °	
22	DXT22	24 °	42 °					33 °	
24	DXT24	26 °	44 °					35 °	
25	DXT25	28 °	48 °			4.125 $\begin{smallmatrix} +0.25 \\ 0 \end{smallmatrix}$			38 °
30	DXT30	32 °	54 °						43 °
35	DXT35	38 °	62 °					50 °	
40	DXT40	42 °	66 °					54 °	
45	DXT45	48 °	74 °	2.5 $\begin{smallmatrix} -0.07 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$			61 °		
50	DXT50	52 °	78 °			65 °	1.6 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$		

