


NFLチューブ



特殊製法のほつれにくい編組チューブ




- ハサミでキレイにカットできます。
- 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。
- カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくくカット時のきれいな状態を保持します。
- 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて安定性の高い製品です。
- 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。

BRAIDES TUBE WHICH IS MADE BY SPECIAL MANUFACTURING METHOD

- This tube can cut neatly with scissors and does not need an exclusive cutter.
- This tube is able to unity and protect speedy at the same time in any kind of place.
- The cut-part does not become frayed by heat, and it maintains a clean cut.
- NFL tube is superior to abrasion-resistant, chemical-resistant, weather-resistant and has extremely high unchangeable property.
- Elasticity is softer than standard type at 2 times of a natural diameter. Therefore, it is very effective for delicate wire protection such as an optical cable.

Specification

材質 Material	ポリエチレンテレフタレート Polyethylene Terephthalate
使用温度範囲 Operating Temperature	-70~125℃
融点 Melting Point	250°
色 Color	黒 Black



型番 Order Ref. Number	自然折径幅E(mm) Natural occasion diameter width E	拡大最大径D(mm) Enlarged greatest dimension D	重量 Weight (g/m)	包装単位(m) Std Length (m/spool)
NFL-3	約4.5	約8.0	5.0	300
NFL-6	約5.5	約13.0	5.8	300
NFL-9	約10.0	約20.0	9.6	150
NFL-12	約11.0	約22.0	11.1	150
NFL-19	約15.0	約31.0	13.3	75
NFL-25	約20.0	約36.0	17.2	75
NFL-30	約30.0	約55.0	28.1	75
NFL-40	約40.0	約63.0	42.3	60