


高能率加工用

頑固 G-Body (モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

G-Body

クーラント穴付き

- 高剛性かつ耐久性に優れるG-Body ●ショートタイプ
- 突出し長さが短い加工や荒加工時の切りくず噛みこみによる破損対策には、コストパフォーマンスにも優れた頑固G-Body (スチールシャンク) を推奨いたします。



■エンドミルシャンクタイプ

形番	在庫	寸法 (mm)							重量 (kg)
		ϕD_s	ℓ_1	L	ϕD_1	θn°	MD	ϕD_2	
MGN-M8-17-S16	●	16	17	97	15.5	—	M8	4	0.13
MGN-M10-30-S20	●	20	30	100	19	—	M10	4	0.21
MGN-M12-35-S25	●	25	35	105	24	—	M12	4	0.36
MGN-M12-85-S25	●	25	85	165	24	—	M12	4	0.57
MGN-M16-37-S32	●	32	37	107	29	—	M16	6	0.56
MGN-M16-77-S32	●	32	77	157	29	—	M16	6	0.83

注1. モジュラーヘッドと頑固G-Body組み合わせ時の切削条件は、モジュラーヘッド+頑固一徹MSN形(オール超硬シャンクアーバ)の標準切削条件表をそのまま適用ください。

注2. モジュラーヘッドの推奨締付けトルクはB026ページをご参照ください。