

# 先端・エア工具 ダイヤモンドディスク

## EARTH MAN



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に

**特長**  
軽いから、壁面や上向き研削に最適

**仕様**  
●外径:100mm  
●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm)  
●最高使用回転数:15200min-1



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に

**特長**  
広い範囲の研削に最適&軽量

**仕様**  
●外径:100mm  
●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm)  
●最高使用回転数:15200min-1

### 速効シリーズ ダイヤモンドドライカップ シングル

品番	1305700	JAN	4907052363601
PKG サイズ/重量	H150×W130×D23mm/293g		

### 速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ サーフフェイス

品番	1305710	JAN	4907052363625
PKG サイズ/重量	H150×W130×D23mm/269g		



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に

**特長**  
ダブル刃で研削効率アップ

**仕様**  
●外径:100mm  
●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm)  
●最高使用回転数:15200min-1



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に

**特長**  
研削スピードが速く、長寿命

**仕様**  
●外径:100mm  
●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm)  
●最高使用回転数:15200min-1

### 速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

品番	1305730	JAN	4907052363618
PKG サイズ/重量	H150×W130×D23mm/330g		

### 速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボ

品番	1305720	JAN	4907052363632
PKG サイズ/重量	H150×W130×D23mm/335g		



**用途**

**特長**  
1枚で曲面&平面の研磨ができる

**仕様**  
●外径:100mm ●内径:20/15mm ●粒度:#200  
●最高回転数:6000min-1



**用途**

●刃物の再研磨に  
●塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に

**特長**  
●直進性にすぐれた独自の両面対称スリット(PAT.)

**仕様**  
●外径:100mm ●内径:20/15mm ●粒度:#200  
●最高回転数:15000min-1

### チタンダイヤモンドディスク 研磨用 TD-131R

品番	1309252	JAN	4907052362024
PKG サイズ/重量	H145×W126×D10mm/100g		

### ダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-150

品番	1309261	JAN	4907052361850
PKG サイズ/重量	H160×W135×D5mm/75g		



**用途**

●刃物の再研磨に  
●塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に

**特長**  
●直進性にすぐれた独自の両面対称スリット(PAT.)  
●チタンコートで3倍長持ち

**仕様**  
●外径:100mm ●内径:20/15mm ●粒度:#200  
●最高回転数:15000min-1



**用途**

ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に

**特長**  
滑りにくいラバーグリップ

**仕様**  
使用範囲:●ピン穴 φ4mm以上 ●ピン穴中心幅 10~30mm

### チタンコーティングダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-160

品番	1309262	JAN	4907052361867
PKG サイズ/重量	H160×W135×D5mm/75g		

### アジャストピンレンチ 12×14mmスパナ付

品番	1143570	JAN	4907052553859
PKG サイズ/重量	H135×W70×D13mm/200g		