

一覧表

タイプ	型式	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤロープ径 (φmm)	質量 (kg)	
軽量タイプ	EK-00	0.5~ 1.5	0.5	2.0	0.2	軽量物を吊す非常にコンパクトなバルンサーです。 ●電動ドライバーなどの懸垂。 ※ERPシリーズのロープはナイロン繊維ロープとなります。
	EK-0	0.5~ 1.5	1.0	3.0	0.5	
	ERP-06E	0.3~ 0.6	1.5	2.0	0.4	
	ERP-1E	0.5~ 1.0	1.5	2.0	0.4	
	ERP-2E	1.0~ 2.0	1.5	2.0	0.4	
標準タイプ	EW-3	1.0~ 3.0	1.3	3.0	1.4	安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバルンサーの定番です。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 ●芯出し作業。 ●作業ロボットのケーブルの懸垂。 ●各種機器のバランス装置。 ※ ※の機種について ※ 上フック交換可能型 ※ ●上フックが摩耗した場合に本体を分解することなく、上フックを交換できます。
	EW-5	2.5~ 5.0	1.3	3.0	1.5	
	EWS-3	1.5~ 3.0	1.3	3.0	1.9	
	EWS-5	3.0~ 5.0	1.3	3.0	2.1	
	EWS-7	5.0~ 7.0	1.3	3.0	2.1	
	EFW-9	4.5~ 9.0	1.3	4.0	3.5	
	EFW-15	9.0~ 15.0	1.3	4.0	3.8	
	EFW-22	15.0~ 22.0	1.5	4.76	7.3	
	EFW-30	22.0~ 30.0	1.5	4.76	7.7	
	EFW-40	30.0~ 40.0	1.5	4.76	9.7	
	EFW-50	40.0~ 50.0	1.5	4.76	10.1	
	EFW-60	50.0~ 60.0	1.5	4.76	11.1	
	EFW-70	60.0~ 70.0	1.5	4.76	11.4	
	EFW-90	70.0~ 90.0	2.0	4.76	21.9	
	EFW-105	85.0~105.0	2.0	4.76	24.0	
EFW-120	100.0~120.0	2.0	4.76	27.5		
EFW-90A	70.0~ 90.0	2.0	4.76	21.9		
EFW-105A	85.0~105.0	2.0	4.76	24.0		
EFW-120A	100.0~120.0	2.0	4.76	27.5		
大容量タイプ	ETP-14	120.0~140.0	1.2	6.0	24.1	重量物の懸垂に威力を発揮します。 ●ナットランナーの懸垂。 ●大型扉の補助動力。
	ETP-15	140.0~170.0	1.2	6.0	28.7	
	ETP-16	170.0~200.0	1.2	6.0	29.7	
ロングストロークタイプ	ELF-3	1.5~ 3.0	2.5	3.0	4.6	ロングストロークタイプで、広い空間での使用に威力を発揮します。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 ●芯出し作業。 ●作業ロボットのケーブルの懸垂。 ●各種機器のバランス装置。
	ELF-5	3.0~ 5.0	2.5	3.0	4.8	
	ELF-9	5.0~ 9.0	2.5	3.0	5.4	
	ELF-15	9.0~ 15.0	2.5	4.76	10.0	
	ELF-22	15.0~ 22.0	2.5	4.76	10.2	
	ELF-30	22.0~ 30.0	2.5	4.76	11.0	
	ELF-40	30.0~ 40.0	2.5	4.76	14.5	
	ELF-50	40.0~ 50.0	2.5	4.76	14.9	
	ELF-60	50.0~ 60.0	2.5	4.76	17.1	
ELF-70	60.0~ 70.0	2.5	4.76	18.0		
ラチェット付きタイプ	RSB-15	9.0~ 15.0	1.5	5.0	7.4	ラチェット機構を採用し空荷でもワイヤロープを任意の位置に停止させるようにした機種です。 ●懸垂物の質量が変化する用途に。 ●洗浄物吊り下げ等。
	RSB-22	15.0~ 22.0	1.5	5.0	7.7	
	RSB-30	22.0~ 30.0	1.5	5.0	8.1	
	RSB-40	30.0~ 40.0	1.5	5.0	8.5	