



## 微量調整用ねじ込み式

グローブタイプ



アングルタイプ




### ●材質

部品名	材質
ボディ ※	C 3771B
ステム ※	SUS304又は303
Oリング ※	NBR
ハンドル ※1	ADC12

※ : 接液部品  
※1 : ハンドルの塗装色の標準はゴールドです。

### ●温度・圧力線図




### ●仕様 ※1

最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)
1.96	-20~+80 ※2

※1 : 温度・圧力線図をご参照下さい。  
※2 : フッ素ゴム製 Oリングに取替えた場合、125℃まで使用できます。---部は、この部分を示します。  
注1 : 使用流体 : エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。  
注2 : 毒性ガスに使用される場合及び、真空状態にて使用される場合には、事前にご相談下さい。

### ●Cv値曲線



### ●寸法表

UNIT (mm)

型式	呼び径 (B)	オリフィス径 D	面間距離 L	管接続部 A	全開高さ H	リフト L1	ハンドル径 D1	Cv値 (MAX)	質量 (kg)	品番
グローブ型	1/8	2.5	38	Rc1/8	51	5	35	0.16	0.14	DUE-12A-R
	1/4	2.5	38	Rc1/4	51	5	35	0.16	0.13	DUE-12B-R
	3/8	2.5	47	Rc3/8	62	7	35	0.2	0.2	DUE-12C-R
アングル型	1/8	2.5	19	Rc1/8	48	5	35	0.17	0.13	DUE-32A-R
	1/4	2.5	19	Rc1/4	48	5	35	0.17	0.12	DUE-32B-R
	3/8	2.5	23.5	Rc3/8	57.5	7	35	0.22	0.17	DUE-32C-R