

メタル切断機

Precision Metal Cutter

メタル切断機はパワフルで効率がよく、切断表面はバリ焼けがなく最終仕上げはきれいで精密です。ノイズはほとんどなく、ほこりも出なく、環境にやさしく設計されています。操作はシンプルで簡単、角度切断も可能。また、定寸ストッパーを使って、希望する長さの切断ができます。砥石切断機と比べて、刃の再研磨ができ経済的で、切断時間は砥石切断機の約1/2の時間で行えます。

FUJI "KOSOKU". Precision Metal Cutters are powerful and efficient. Cutting surface is fine, free from burr or burnt and so precise as to save final finish. They are designed to be kind to environment with little noise and no dust, not giving off sparks and odor. Operation is simple and easy. Angle cutting is possible and with the use of gauge stopper, fixed length cutting is possible. Compared with cut-off wheel cutter, because repeated use of blade is possible, metal cutting is much more economical and as for time required, it requires only half the amount of that wheel cutter.

KCM-370NE・SC KCM-370NE・SC 60°

標準付属品: 定寸ストッパー
電源コード5m、専用切削液(1L容器入)
メタルソー 1枚、片口スパナ 27mm
六角レンチ 5 mm, 8 mm, 10 mm
専用ブラシ 接地型3P 20Aプラグ各1個


Standard accessories:
Sizing device, 5m power cord
Metal saw 1, Single-ended wrench 27 mm
Hex wrench 5 mm, 8 mm, 10 mm
Dedicated brush, Grounded 3-pin 20A plug 1 each



サブバイス(別売) Sub-vice sold separately
鋸刃の両側で被削材を固定するためのバイスです。
長尺物切断や角度切断に効果を発揮します。

適用メタルソーサイズ

370 x 2.5(3.0) x 45 (66 x 11 x 4)



マシンテーブル取付可能

マシンテーブル(別売)


Standard accessories: sizing stopper

マシンテーブル・約45kg

Machine table・45kg

テーブルの上に切断機をセットすることにより、楽な姿勢で作業ができます。またテーブル内に鋸刃や付属工具を収納する事ができて便利です。

You can work with a more comfortable posture by setting the cutter on this table. It also features a convenient space to store saw blades and the included tools inside the table.



マシンテーブル取付例

切る

削る

削る・磨く

グラインダ

高周波電動工具

アクセサリ・使用情報