

サーメットチップソー

Cermet Tipped Saw

台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました。(当社比)
レーザースリットと特殊樹脂により振動を吸収。静音効果を発揮します。

Up to 130% durability; applies muting function

つばき TSUBAKI

鉄・ステンレス用



ブリストアパック

化粧箱

●つばき

用途：アングル・電線管・チャンネル鋼
金属サイディング・デッキプレート
アルミサッシ・丸、角パイプ
ライニング鋼管など

●Application :

iron, stainless steel: angle, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, Aluminium sash, round/angle pipe, lining steel tube etc.


For Iron・Stainless steel

特長：●台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減、チップの負担軽減、切粉ハケがアップ。

●回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップ。

●Feature :

friction produced by material and base metal and burden of chip are decreased. chip powder can fly easier. Straightness and stability is up.



品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	梱包入数 Package contents	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
つばき-110TU	110×1.4×20	24	ブリストア パック入り 10枚箱	4,000
つばき-135TU	135×1.4×20	30		3,500
つばき-165TU	165×1.6×22	40		8,500
つばき-180TU	180×1.7×20	40		4,300
つばき-305TU	305×2.2×25.4	56	化粧箱 1枚入り	1,600 (低速用)
つばき-355TU	355×2.4×25.4	64		

超硬チップソー

Ultra Hard Tipped Saw

超硬チップを使用した経済性に優れた切断刃です。

きく KIKU

Circular Saws

鉄用

丸のこ・防塵カッター用



For Iron

用途：アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、
デッキプレート、丸、角パイプ、ライニング鋼管など

●Application : angle, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, Aluminium sash, round/angle pipe, lining steel tube etc.

●きく

品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	梱包入数 Package contents	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
きく-180CT	180×1.8×20	36	ブリストア パック入り10枚箱	4,500

ぼたん BOTAN

Circular Saws

鉄用

丸のこ・防塵カッター用



For Iron

用途：アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、
デッキプレート、丸、角パイプ、ライニング鋼管など

●Application : angle, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, Aluminium sash, round/angle pipe, lining steel tube etc.

●ぼたん

品名 Product name	寸法 (外径×厚さ×穴径) mm Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	刃数	梱包入数 Package contents	最高使用回転速度 min ⁻¹ (rpm)
ぼたん-180BT	180×2.0×20	40	ブリストア パック入り10枚箱	4,500