




高圧用 さし込み継手 SW OU /O-リング式ユニオン



材質

ステンレス鋼
SUS304・316・316L

炭素鋼
S25C (SS ナット)

サイズ

6A 8A 10A
15A 20A 25A
32A 40A 50A
65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

さし込み溶接式 (SW)

規格表

ステンレス鋼

品名	サイズ		B	L
SW OU	6A・8A	1/8・1/4	22	37
SW OU	10A	3/8	25	38
SW OU	15A	1/2	32	40
SW OU	20A	3/4	38	45
SW OU	25A	1	46	57
SW OU	32A	1 1/4	55	57
SW OU	40A	1 1/2	62	64
SW OU	50A	2	75	72

炭素鋼

品名	サイズ		B	L
SW OU	6A・8A	1/8・1/4	22	42
SW OU	10A	3/8	26	42
SW OU	15A	1/2	32	42
SW OU	20A	3/4	38	56
SW OU	25A	1	46	56
SW OU	32A	1 1/4	55	58
SW OU	40A	1 1/2	63	74
SW OU	50A	2	75	74

[例] SUS304 の場合 →SWOU-10A-SU4
 SUS316 の場合 →SWOU-10A-SU6
 SUS316L の場合→SWOU-10A-SU6 L
 炭素鋼の場合 →SWOU-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。