


FGS-12シリーズ

ガス反力を任意指定可能




寸法


型式	外径	ピストンロッド径	St	基本型	F	L寸法	製品重量 (g)	定価 (税抜)	
			ストローク (mm)		ガス反力 (N)				
FGS-12-20-BB-□□□	12	4	20	BB	30~180	72	28	¥3,900	
FGS-12-40-BB-□□□			40			112	36		
FGS-12-50-BB-□□□			50			132	39		
FGS-12-60-BB-□□□			60			152	43		
FGS-12-80-BB-□□□			80		30~150	192	51	¥4,100	
FGS-12-100-BB-□□□			100			232	59		
FGS-12-120-BB-□□□			120			30~120	272	66	¥4,200
FGS-12-150-BB-□□□			150			30~100	332	77	¥4,300

※□□□にはガス反力の数字が入ります。

型式表示



- ※各型式ガス反力範囲内で10N単位の設定が可能です。
- ※ガス反力はお客様の使用条件に合わせて設定いたします。
- ※取り付け金具の選定は、カタログ次ページをご参照ください。
- ※取り付け金具は、別途ご注文をお願いいたします。
- ※取り付け金具は、すべてねじ込み式です。
- お客様にて取り付けをお願いいたします。
- ※ガス反力は温度の影響を受け変化します。
- 設定温度 (測定温度) 20℃を基準として、10℃上昇するとガス反力は約3.4%増加します。



使用上の注意

1. 取り付け方法: 基本的には上下どちらでも使用できますが、ピストンロッドは下向きを推奨します。
2. ストロークエンド付近にて油圧抵抗が働きます。
3. 使用温度範囲: -20℃~+80℃
4. 封入流体: 窒素ガス及びオイル
5. 材質: 本体…金属 (塗装仕上) ピストンロッド…ステンレス
6. 取り付け金具: 金属 (亜鉛メッキ)