



チェーンキャッチ / 丸かん




チェーンキャッチ



金具にチェーンを
通します。 ハンマーで
軽くたたきます。 連結OK
はずれません。



丸かん




▶ご注意

・他のサイズもあります。お問い合わせください。

商品番号	商 品 名	1個価格	材 質	仕上げ	サ イ ズ		耐荷重	入数	重量	単位
					D	L				
242-444	チェーンキャッチ CC-5	700	SUS304	光沢バレル研磨	5	25	20kgf	1	15g	個
242-445	〃 CC-6	870	〃	〃	6	30	30kgf	1	26g	〃
242-446	〃 CC-8	980	〃	〃	8	35	50kgf	1	55g	〃
242-512	丸かん MK-A5	320	〃	〃	5	30	60kgf	1	17g	〃
242-513	〃 MK-B6	400	〃	〃	6	35	80kgf	1	28g	〃
242-514	〃 MK-A8	700	〃	〃	8	45	120kgf	1	65g	〃
242-583	〃 MK-10	1,420	〃	〃	10	60	200kgf	1	136g	〃

SUSカットレギュラーチェーン

SUSカットレギュラーチェーン(30m/巻)



▶ご注意

- ・他のサイズもあります。
- ・ご希望の長さにカットできます。

商品番号	商 品 名	1本価格	材 質	仕上げ	サ イ ズ				耐荷重	入数	重量	単位
					d	p	w	長さ				
233-100	カットレギュラーチェーン A2 - 2	2,940	SUS304	光沢バレル研磨	2.0	12	3.5	2m	30kgf	1	150g	本
233-101	〃 A2 - 5	7,250	〃	〃	2.0	12	3.5	5m	30kgf	1	375g	〃
233-102	〃 A2 - 10	14,500	〃	〃	2.0	12	3.5	10m	30kgf	1	750g	〃
233-103	〃 A2.5 - 2	3,150	〃	〃	2.5	14	4.5	2m	60kgf	1	230g	〃
233-104	〃 A2.5 - 5	7,900	〃	〃	2.5	14	4.5	5m	60kgf	1	575g	〃
233-105	〃 A2.5 - 10	15,800	〃	〃	2.5	14	4.5	10m	60kgf	1	1150g	〃
233-106	〃 A3 - 2	3,150	〃	〃	3.0	24	5.0	2m	100kgf	1	292g	〃
233-107	〃 A3 - 5	7,900	〃	〃	3.0	24	5.0	5m	100kgf	1	730g	〃
233-108	〃 A3 - 10	15,800	〃	〃	3.0	24	5.0	10m	100kgf	1	1460g	〃
233-110	〃 A4 - 2	3,400	〃	〃	4.0	26	6.5	2m	170kgf	1	532g	〃
233-111	〃 A4 - 5	8,100	〃	〃	4.0	26	6.5	5m	170kgf	1	1330g	〃
233-112	〃 A4 - 10	16,700	〃	〃	4.0	26	6.5	10m	170kgf	1	2660g	〃
233-113	〃 A5 - 2	4,100	〃	〃	5.0	27	8.0	2m	250kgf	1	858g	〃
233-114	〃 A5 - 5	10,300	〃	〃	5.0	27	8.0	5m	250kgf	1	2145g	〃
233-115	〃 A5 - 10	21,000	〃	〃	5.0	27	8.0	10m	250kgf	1	4290g	〃
233-116	〃 A6 - 2	5,900	〃	〃	6.0	31	9.0	2m	350kgf	1	1266g	〃
233-117	〃 A6 - 5	14,400	〃	〃	6.0	31	9.0	5m	350kgf	1	3165g	〃
233-118	〃 A6 - 10	28,700	〃	〃	6.0	31	9.0	10m	350kgf	1	6330g	〃

[30m/巻]

商品番号	商 品 名	1巻価格	材 質	仕上げ	サ イ ズ				耐荷重	入数	重量	単位
					d	p	w	長さ				
233-153	レギュラーチェーン A5-30-A	50,600	SUS304	光沢バレル研磨	5	27	8	30m	250kgf	1	12.9kg	30m/1巻
233-154	〃 A6-30-A	77,000	〃	〃	6	31	9	30m	350kgf	1	19.0kg	〃

