


兼用セーバーソーブレード



(マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)



用途

パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 刃厚：0.9mm


品番	形状	用途	切断能力 (mm)						全長 (mm)	インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)	
			ステンレス		鉄工		非鉄金属	塩ビ パイプ								木材
			管 材	鋼 材	管 材	鋼 材	鋼 材									
KS-1018		鉄工			34以下	1.5~4	1.5~4	34以下		100	18	80	¥750	360005	10	50
KS-1514						3~8	3~8			150	14	130	¥800	360029	10	50
KS-1518					60以下	1.5~4	1.5~4	60以下		150	18	130	¥800	360012	10	50
KS-1524						0.7~3	0.7~3			150	24	130	¥800	360326	10	50
KS-2014						3~8	3~8			200	14	180	¥970	360036	10	50
KS-2018					118以下	1.5~4	1.5~4	118以下		200	18	180	¥970	360043	10	50
KS-2024						0.7~3	0.7~3			200	24	180	¥970	360050	10	50
KS-2514						3~8	3~8			250	14	230	¥1,230	360067	10	50
KS-2518					150以下	1.5~4	1.5~4	150以下		250	18	230	¥1,230	360074	10	50
KS-3018					178以下	1.5~4	1.5~4	178以下		300	18	280	¥1,500	360081	10	50
SJ-1518		ステン レス	60以下	2.8以下	60以下	1.5~4	1.5~4	60以下		150	18	130	¥1,100	360098	10	50
SJ-1524						0.7~3	0.7~3			150	24	130	¥1,100	360104	10	50
SJ-2018			118以下		118以下	1.5~4	1.5~4	118以下		200	18	180	¥1,300	360111	10	50
SJ-2024						0.7~3	0.7~3			200	24	180	¥1,300	360128	10	50
KS-1509		木工						60以下	80以下	150	9	130	¥600	360135	10	50
KS-2009								118以下	130以下	200	9	180	¥670	360449	10	50
KS-3009								178以下	230以下	300	9	280	¥1,000	360142	10	50

バック寸法：W40x H200(全長100・150) / W40x H257(全長200) / W40x H300(全長250) / W45x H350(全長300)

バイメタルセーバーソーブレード



(マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)



用途

パイプ類、鋼材等の切断作業に。

仕様

使用電動機：セーバーソー・レシプロソー
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 刃厚：0.9mm

特長

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊パネ鋼のバイメタル構造になっています。
 折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
 多種多様の被削材に適用します。

品番	形状	用途	切断能力 (mm)						全長 (mm)	インチ 当たり 山数	有効長 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	1袋 入数 (枚)	1箱 入数 (枚)	
			ステンレス		鉄工		非鉄金属	塩ビ パイプ								木材
			管 材	鋼 材	管 材	鋼 材	鋼 材									
BS-1614		ステンレス 鉄工	60以下	2.8以下	60以下	3~8	3~8	60以下		160	14	140	¥980	360159	10	50
BS-1618						1.5~4	1.5~4			160	18	140	¥980	360166	10	50
BS-2014			118以下		118以下	3~8	3~8	118以下		200	14	180	¥1,300	360173	10	50
BS-2018						1.5~4	1.5~4			200	18	180	¥1,300	360180	10	50
BS-2514			150以下		150以下	3~8	3~8	150以下		250	14	230	¥1,800	360197	10	50
BS-2518						1.5~4	1.5~4			250	18	230	¥1,800	360203	10	50
BS-3014			178以下		178以下	3~8	3~8	178以下		300	14	280	¥2,000	360210	10	50
BS-3018						1.5~4	1.5~4			300	18	280	¥2,000	360227	10	50

バック寸法：W40x H200(全長160) / W40x H257(全長200) / W40x H300(全長250) / W45x H350(全長300)

ソーブレード