


JAB Type

サイズ 130mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-130

PNAJAB-130

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
130	■ナイロン													
	PJAB-130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,580	
	PBJAB-130 NEW	ナイロン	B/B入	250	255.0								1,780	
	PBDJAB-130 NEW	ナイロン	SUS入										1,780	
	■樹脂製ゴム													
	PNJAB-130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,840	
	PNDJAB-130	ゴム	SUS入										1,840	
	PNAJAB-130	ゴム											120	122.4
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,780	
	PNUDJAB-130	ウレタン	SUS入										1,780	
	PNUAJAB-130	ウレタン											120	122.4
	■MCナイロン													
	UWBJAB-130	MCナイロン	B/B入	300	306.0	36	20	177	108/108	80/80	11	40	2,060	
	UWBDJAB-130	MCナイロン	SUS入										2,060	
	UWAJAB-130	MCナイロン											1,910	
	UWBSJAB-130	MCナイロン	B/B入			30							1,800	
	UWBSDJAB-130	MCナイロン	SUS入										1,800	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	2,040	
SRJAB-130	赤ゴム	B/B入	140	142.8	2,040									
CRJAB-130	耐熱ゴム	B/B入	180	183.6	2,070									
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	2,170		
SUIEJAB-130	導電性ウレタン	B/B入										2,170		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

軸受	無印	：滑り軸受け	 は受注生産品です。
	B/B入	：鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	：ステンレス製ベアリング入り	

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を使い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。