

# 1015

## ポイントタップ


切削条件▶D-032

- JIS規格に準拠した貫通穴用のタップです。
- 一般鋼からステンレスまで幅広い被削材に対応します。



Form B

3.5~5.5山



(単位：mm)

| 商品コード           | 呼び径            | ピッチ  | 精度  | 食付    | 全長             | ねじ長            | 首下長            | シャンク径          | SW   | 溝数 |
|-----------------|----------------|------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|
|                 | d <sub>1</sub> | P    |     |       | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | d <sub>2</sub> |      | Z  |
| 1015 M2.0X0.4   | M 2            | 0.40 | OH2 | FormB | 40             | 8.0            | 15             | 3.00           | 2.5  | 3  |
| 1015 M2.5X0.45  | M 2.5          | 0.45 | OH2 | FormB | 44             | 9.0            | 16             | 3.00           | 2.5  | 3  |
| 1015 M3.0X0.5   | M 3            | 0.50 | OH2 | FormB | 46             | 10.0           | 19             | 4.00           | 3.2  | 3  |
| 1015 M4.0X0.7   | M 4            | 0.70 | OH2 | FormB | 52             | 12.0           | 21             | 5.00           | 4.0  | 3  |
| 1015 M5.0X0.8   | M 5            | 0.80 | OH2 | FormB | 60             | 14.0           | 24             | 5.50           | 4.5  | 3  |
| 1015 M6.0X1.0   | M 6            | 1.00 | OH2 | FormB | 62             | 16.0           | 29             | 6.00           | 4.5  | 3  |
| 1015 M8.0X1.25  | M 8            | 1.25 | OH2 | FormB | 70             | 18.0           | 37             | 6.20           | 5.0  | 3  |
| 1015 M10.0X1.5  | M10            | 1.50 | OH2 | FormB | 75             | 20.0           | 41             | 7.00           | 5.5  | 3  |
| 1015 M12.0X1.75 | M12            | 1.75 | OH3 | FormB | 82             | 24.0           | 48             | 8.50           | 6.5  | 4  |
| 1015 M14.0X2.0  | M14            | 2.00 | OH3 | FormB | 88             | 26.0           | 48             | 10.50          | 8.0  | 4  |
| 1015 M16.0X2.0  | M16            | 2.00 | OH3 | FormB | 95             | 26.0           | 52             | 12.50          | 10.0 | 4  |
| 1015 M18.0X2.5  | M18            | 2.50 | OH4 | FormB | 100            | 30.0           | 55             | 14.00          | 11.0 | 4  |
| 1015 M20.0X2.5  | M20            | 2.50 | OH4 | FormB | 105            | 32.0           | 58             | 15.00          | 12.0 | 4  |

HSS-E TiN

止まり穴用

貫通穴用

転造

TiN