

1

3 6ナイロン製品

車材燃試

(該当型番:P30)

耐摩耗性に優れ、屋内、屋外、高温環境下で使用可能なグレードもご用意


標準グレード

屋内使用

色 乳白 材質 6ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー



ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。

UL規格認定品 ※UL規格認定品は、標準グレードのみです。

E304723

Article-No.	型番	寸法(mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06025	TS-2.6N	2.9	4.1	0.6	6.0	100	5小箱
161-06031	TS-4N	4.6	5.8	0.6	10.0	100	5小箱
161-06037	TS-6N	6.2	7.6	0.7	10.0	100	3小箱
161-06046	TS-9N	9.1	10.5	0.7	12.0	50	3小箱
161-06003	TS-11N	10.6	12.0	0.7	12.0	50	3小箱
161-06008	TS-13N	12.4	13.8	0.7	12.0	50	2小箱
161-06013	TS-16N	15.1	16.5	0.7	20.0	50	2小箱
161-06018	TS-22N	20.2	22.0	0.9	20.0	25	2小箱

耐候グレード

屋内外使用

色 黒 材質 6ナイロン 常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

Article-No.	型番	寸法(mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06027	TS-2.6N-W	2.9	4.1	0.6	6.0	100	5小箱
161-06033	TS-4N-W	4.6	5.8	0.6	10.0	100	5小箱
161-06039	TS-6N-W	6.2	7.6	0.7	10.0	100	3小箱
161-06047	TS-9N-W	9.1	10.5	0.7	12.0	50	3小箱
161-06004	TS-11N-W	10.6	12.0	0.7	12.0	50	3小箱
161-06009	TS-13N-W	12.4	13.8	0.7	12.0	50	2小箱
161-06014	TS-16N-W	15.1	16.5	0.7	20.0	50	2小箱
161-06019	TS-22N-W	20.2	22.0	0.9	20.0	25	2小箱
161-06063	TS-25N-W	24.0	25.7	0.85	28.0	25	2小箱

耐熱グレード

高温環境下

色 薄緑* 材質 6ナイロン 常時使用温度範囲 -40℃~+105℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー

*温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます

Article-No.	型番	寸法(mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06026	TS-2.6N-HS	2.9	4.0	0.6	6.0	100	5小箱
161-06032	TS-4N-HS	4.0	5.4	0.7	10.0	100	3小箱
161-06038	TS-6N-HS	6.0	7.4	0.7	10.0	100	3小箱

電線保護
アクセサリースライラル
チューブ

編組スリーブ

エッジ保護

配線ダクト

電線保護
アクセサリー