

充電式マルノコ用チップソー



MAタイプ
金工刃
(サーメット)



Aタイプ
薄板金工刃



SBタイプ
サイディング
グワ



ABタイプ
木工刃



仕様


外径サイズ：110mm ~ 135mm
使用電動機：充電式マルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
MA- 110	110	1.45	24	20	¥ 6,500	470544	10
MA- 135	135	1.4	32	20	¥ 8,600	470933	10
A - 110	110	1.3	40	20	¥ 7,600	470551	10
SB- 110		1.4	20	20	¥ 6,000	470568	10
AB- 110		1.2	30	20	¥ 4,300	470216	10
AB- 125	125	1.2	30	20	¥ 4,500	470223	10
AB- 135	135	1.2	36	20	¥ 5,000	470728	10

バック寸法：110- 125 H147x V181 135 H188x V220

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材								
		木材	一般合板	プリント合板	天然木化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石膏ボード	セメント板	木毛	A L C	硬質窯業系サイディング	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	外壁・モルタル下地材	ポード	フレキシブル	一般軟鋼材	亜鉛鉄板・カラートタン	金属系サイディング	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板		
金工刃 MA																													
薄板金工刃 A																													
サイディング刃 SB																													
木工刃 AB																													

スカイカット耐火二層管用チップソー



高速切断機用・低速切断機用

用途

耐火二層管、セラミック系耐火二層管、塩ビ管
ポイド管、木材

仕様

外径サイズ：305mm ~ 355mm
刃型：両側面研磨仕上
使用電動機：高速切断機、低速切断機（チップソーカッター）

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
TKN- 305	305	2.4	80	25.4	¥ 25,000	530255	10
TKN- 355	355	2.6	100	25.4	¥ 28,000	530262	10