

ASPE

●ピークスペーサー (六角) ●PEEK spacer (Hexagonal) ●PEEK隔離柱 (六角)

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 ベーク
スペーサー
 - 10 ナイロン/ニ
ススペーサー
 - 11 ピーク
スペーサー
 - 12 ABS
スペーサー
 - 13 LED取付
スペーサー
 - 14 D-Sub取付
スペーサー
 - 15 PTFE
スペーサー
 - 16 セラミックス・ガス
スペーサー
 - 17 チタン
スペーサー
 - 18 ポリカーボネート
スペーサー
 - 19 ガラエボ
スペーサー
 - 20 ピンヘッダー
 - 21 チェック端子
 - 22 多用途端子
 - 23 中継端子
 - 24 調整部品用
端子
 - 25 ラグ端子
 - 26 ジャンパー
 - 27 電源端子
 - 28 スペース端子
取付台
 - 29 ケーブル端子
 - 30 回路切替
端子
 - 31 段重ね端子
 - 32 電池ホルダー
 - 33 セラミックス
パーツ
 - 34 インサート
ナット
 - 35 ローレット
ツマミ・ナット
 - 36 精密シャフト
 - 37 全ネジ
 - 38 光ファイバー
保護チューブ
 - 39 ばねポスト
 - 40 樹脂
ワッシャー
 - 41 金属
ワッシャー
 - 42 樹脂
ワッシャー
 - 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
 - 44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- ・材 質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
・色 / うす茶
・熱変形温度 / 1.82MPa...152℃
・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
・RoHS対応製品



ASPE-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	4	ASPE-304	10	ASPE-310	19	ASPE-319	
	4.5	ASPE-304.5	11	ASPE-311	20	ASPE-320	
	5	ASPE-305	12	ASPE-312	21	ASPE-321	
	5.5	ASPE-305.5	12.5	ASPE-312.5	22	ASPE-322	
	6	ASPE-306	13	ASPE-313	23	ASPE-323	
	6.5	ASPE-306.5	14	ASPE-314	24	ASPE-324	
	7	ASPE-307	15	ASPE-315	25	ASPE-325	
	7.5	ASPE-307.5	16	ASPE-316	26	ASPE-326	
	8	ASPE-308	16.5	ASPE-316.5	27	ASPE-327	
	8.5	ASPE-308.5	17	ASPE-317	28	ASPE-328	
	9	ASPE-309	17.5	ASPE-317.5	29	ASPE-329	
	9.5	ASPE-309.5	18	ASPE-318	30	ASPE-330	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 10個～

ASPE-400 (M=4 ピッチ0.7)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	5	ASPE-405	14	ASPE-414	23	ASPE-423	
	6	ASPE-406	15	ASPE-415	24	ASPE-424	
	7	ASPE-407	16	ASPE-416	25	ASPE-425	
	8	ASPE-408	17	ASPE-417	26	ASPE-426	
	9	ASPE-409	18	ASPE-418	27	ASPE-427	
	10	ASPE-410	19	ASPE-419	28	ASPE-428	
	11	ASPE-411	20	ASPE-420	29	ASPE-429	
	12	ASPE-412	21	ASPE-421	30	ASPE-430	
	13	ASPE-413	22	ASPE-422	35	ASPE-435	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 10個～

ASPE-500 (M=5 ピッチ0.8)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	5	ASPE-505	30	ASPE-530			
	6	ASPE-506	35	ASPE-535			
	8	ASPE-508	40	ASPE-540			
	10	ASPE-510					
	12	ASPE-512					
	15	ASPE-515					
	18	ASPE-518					
	20	ASPE-520					
	25	ASPE-525					

Lの公差 L=15迄±0.1 L=18より±0.2

ご注文個数 10個～