

●ソケット ●Socket ●排母



(接続側φ0.41mmピン)

## 仕様


- ・電流量/1A
- ・絶縁抵抗/10000MΩ MIN (500Vac)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX
- ・動作温度範囲/−55℃～+125℃
- ・耐電圧/500Vrms MIN
- ・RoHS対応製品

## 材質

- 樹脂部
  - ・材質/PCT (ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
  - ・色/黒
  - ・熱変形温度/1.82MPa...255℃
  - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- スリーブ
  - ・材質/CuZn36Pb3 (C36000)
  - ・処理/純錫メッキ
- コンタクト
  - ・材質/ベリリウム銅 (C17200)
  - ・処理/金メッキ0.75μm




FRS-71041-00		
ストレート(1列)		
H	ピン数 (N)	品番
4.1	2	FRS-71041-02
	3	FRS-71041-03
	4	FRS-71041-04
	5	FRS-71041-05
	6	FRS-71041-06
	7	FRS-71041-07
	8	FRS-71041-08
	9	FRS-71041-09
	10	FRS-71041-10
	20	FRS-71041-20



FRS-72040-00		
ストレート(2列)		
H	ピン数 (N)	品番
4	4	FRS-72040-02
	6	FRS-72040-03
	8	FRS-72040-04
	10	FRS-72040-05
	12	FRS-72040-06
	14	FRS-72040-07
	16	FRS-72040-08
	18	FRS-72040-09
	20	FRS-72040-10
	40	FRS-72040-20


ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～



FRR-71041-00		
ライトアングル (1列)		
H	ピン数 (N)	品番
4.1	2	FRR-71041-02
	3	FRR-71041-03
	4	FRR-71041-04
	5	FRR-71041-05
	6	FRR-71041-06
	7	FRR-71041-07
	8	FRR-71041-08
	9	FRR-71041-09
	10	FRR-71041-10
	20	FRR-71041-20

ご注文個数 10個～




FRR-72038-00		
ライトアングル (2列)		
H	ピン数 (N)	品番
3.8	4	FRR-72038-02
	6	FRR-72038-03
	8	FRR-72038-04
	10	FRR-72038-05
	12	FRR-72038-06
	14	FRR-72038-07
	16	FRR-72038-08
	18	FRR-72038-09
	20	FRR-72038-10
	40	FRR-72038-20

ご注文個数 10個～


## 用途

POINT

### 垂直の取付例



### 水平の取付例



- スペーサーの選定 1
- 黄銅 1
- スペーサー 2
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料