

●ソケット ●Socket ●排母





(接続側☑0.5mmピン)

仕様

- ・電流容量/1A
- ・絶縁抵抗/5000MΩ MIN (DC 500V)
- ・接触抵抗/20mΩ MAX (DC 100mA)
- ・動作温度範囲/-40℃~+105℃
- ・RoHS対応製品

材質

- 樹脂部
 - ・材質/ナイロン
 - ・色 /黒
 - ・熱変形温度/1.80MPa...290℃
 - ・燃焼性/UL94V-0 (材料)
- コンタクト
 - ・材質/リン青銅
 - ・処理/Ni下地 金フラッシュ



FSM-21045 (1列)




FSM-22045 (2列)

FSM-22045B ボトムポスト付(2列)

H	ピン数	品番
4.5	2	FSM-21045-02
	3	FSM-21045-03
	4	FSM-21045-04
	5	FSM-21045-05
	6	FSM-21045-06
	7	FSM-21045-07
	8	FSM-21045-08
	9	FSM-21045-09
	10	FSM-21045-10
	11	FSM-21045-11
	12	FSM-21045-12
	13	FSM-21045-13
	14	FSM-21045-14
	15	FSM-21045-15
	16	FSM-21045-16
	17	FSM-21045-17
	18	FSM-21045-18
	19	FSM-21045-19
	20	FSM-21045-20

H	ピン数	品番
4.4	4	FSM-22045-02
	6	FSM-22045-03
	8	FSM-22045-04
	10	FSM-22045-05
	12	FSM-22045-06
	14	FSM-22045-07
	16	FSM-22045-08
	18	FSM-22045-09
	20	FSM-22045-10
	22	FSM-22045-11
	24	FSM-22045-12
	26	FSM-22045-13
	28	FSM-22045-14
	30	FSM-22045-15
	32	FSM-22045-16
	34	FSM-22045-17
	36	FSM-22045-18
	38	FSM-22045-19
	40	FSM-22045-20

H	ピン数	品番
4.5	6	FSM-22045-03B
	8	FSM-22045-04B
	10	FSM-22045-05B
	12	FSM-22045-06B
	14	FSM-22045-07B
	16	FSM-22045-08B
	18	FSM-22045-09B
	20	FSM-22045-10B
	22	FSM-22045-11B
	24	FSM-22045-12B
	26	FSM-22045-13B
	28	FSM-22045-14B
	30	FSM-22045-15B
	32	FSM-22045-16B
	34	FSM-22045-17B
	36	FSM-22045-18B
	38	FSM-22045-19B
	40	FSM-22045-20B



ご注文個数 10個~


ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

用途



PSM (ピン)、FSM (ソケット) ●段重ね (抜差し型)



ピンを複数のPCB間に挟んで半田付けすることで基板の段重ね設計 (省スペース化) を実現します。
ピンとソケットの組合せにより、抜差しが可能なため「抜差し型」と呼びます。モデルチェンジ等による拡張基板の差替えに適しています。

- スペーサーの選定 1
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レニススペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミック/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20**
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44