

●段重ね端子 (抜差型) 2.00mmピッチ用 ●Stacking header shunt (2.00mm pitch) socket set ●接続端子 (抜出型) 2.00mm間隔用


仕様

●ピン

電流量 / 1A
 耐電圧 / 600VAC 1分間
 絶縁抵抗 / 1000MΩ MIN
 接触抵抗 / 30mΩ MAX
 動作温度範囲 / -40℃ ~ +85℃
 ・材質 樹脂 PBT (ガラス含有率30%)
 熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
 U L 規格 / UL94V-0 (材料)
 コンタクト 黄銅 金メッキ (ニッケル下地)

●ソケット

電流量 / 1A
 耐電圧 / 500VAC 1分間
 絶縁抵抗 / 1000MΩ MIN
 接触抵抗 / 30mΩ MAX
 動作温度範囲 / -40℃ ~ +85℃
 ・材質 樹脂 PBT (ガラス含有率30%)
 熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
 U L 規格 / UL94V-0 (材料)
 コンタクト リン青銅 金メッキ (ニッケル下地)
 ・RoHS対応製品



HTW-20058-00,00P HTW-20043-00S


(ピッチ2.00mm) (2列)

セット図


単品図(ピン)

単品図(ピン)


単品図(ソケット)




(HTW-20058-00) (HTW-2010-00)



ピン(HTW-20058-00P)



ピン(HTW-2010-00P)



ソケット(HTW-20043-00S)

セット品の納入は、ピンとソケットを個別包装とします。

上記図面を参照の上、下記品番をご指定下さい。

ピッチ	H	ピン数	品番(セット)	品番(ピン単品)	品番(ソケット単品)
2.0	5.8 (1)	4	HTW-20058-02	HTW-20058-02P	HTW-20043-02S
		6	HTW-20058-03	HTW-20058-03P	HTW-20043-03S
		8	HTW-20058-04	HTW-20058-04P	HTW-20043-04S
		10	HTW-20058-05	HTW-20058-05P	HTW-20043-05S
		12	HTW-20058-06	HTW-20058-06P	HTW-20043-06S
		14	HTW-20058-07	HTW-20058-07P	HTW-20043-07S
		16	HTW-20058-08	HTW-20058-08P	HTW-20043-08S
		18	HTW-20058-09	HTW-20058-09P	HTW-20043-09S
		20	HTW-20058-10	HTW-20058-10P	HTW-20043-10S
		22	HTW-20058-11	HTW-20058-11P	HTW-20043-11S
	24	HTW-20058-12	HTW-20058-12P	HTW-20043-12S	
	26	HTW-20058-13	HTW-20058-13P	HTW-20043-13S	
	28	HTW-20058-14	HTW-20058-14P	HTW-20043-14S	
	30	HTW-20058-15	HTW-20058-15P	HTW-20043-15S	
	32	HTW-20058-16	HTW-20058-16P	HTW-20043-16S	
	34	HTW-20058-17	HTW-20058-17P	HTW-20043-17S	
	36	HTW-20058-18	HTW-20058-18P	HTW-20043-18S	
	38	HTW-20058-19	HTW-20058-19P	HTW-20043-19S	
	40	HTW-20058-20	HTW-20058-20P	HTW-20043-20S	
	10.0 (2)	4	HTW-2010-02	HTW-2010-02P	HTW-20043-02S
6		HTW-2010-03	HTW-2010-03P	HTW-20043-03S	
8		HTW-2010-04	HTW-2010-04P	HTW-20043-04S	
10		HTW-2010-05	HTW-2010-05P	HTW-20043-05S	
12		HTW-2010-06	HTW-2010-06P	HTW-20043-06S	
14		HTW-2010-07	HTW-2010-07P	HTW-20043-07S	
16		HTW-2010-08	HTW-2010-08P	HTW-20043-08S	
18		HTW-2010-09	HTW-2010-09P	HTW-20043-09S	
20		HTW-2010-10	HTW-2010-10P	HTW-20043-10S	
22		HTW-2010-11	HTW-2010-11P	HTW-20043-11S	
24	HTW-2010-12	HTW-2010-12P	HTW-20043-12S		
26	HTW-2010-13	HTW-2010-13P	HTW-20043-13S		
28	HTW-2010-14	HTW-2010-14P	HTW-20043-14S		
30	HTW-2010-15	HTW-2010-15P	HTW-20043-15S		
32	HTW-2010-16	HTW-2010-16P	HTW-20043-16S		
34	HTW-2010-17	HTW-2010-17P	HTW-20043-17S		
36	HTW-2010-18	HTW-2010-18P	HTW-20043-18S		
38	HTW-2010-19	HTW-2010-19P	HTW-20043-19S		
40	HTW-2010-20	HTW-2010-20P	HTW-20043-20S		

*HTW-20058-00(旧品番:MSW-2005-00) *HTW-2010-00(旧品番:MSW-2010-00)

ご注文個数 10個~
 但し、ピン単品は 50個~

- スプーサーの選定
- 黄銅 1
- スプーサー
- ジュラコンスプーサー 2
- ステンレススプーサー 3
- スチールスプーサー 4
- PPSスプーサー 5
- PBTスプーサー 6
- エコスプーサー 7
- アルミスプーサー 8
- ベークスプーサー 9
- ナイロン・レニスプーサー 10
- ビークスプーサー 11
- ABSスプーサー 12
- LED取付スプーサー 13
- D-Sub取付スプーサー 14
- PTFEスプーサー 15
- セラミックススプーサー 16
- チタンスプーサー 17
- ポリカーボネートスプーサー 18
- ガラエボスプーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44