

# BSL-KE

●アルミスペーサー (六角) ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal) ●鉛隔離柱 (六角)

仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・処理/カニゼンメッキ
- ・RoHS対応製品



BSL-300KE (M=3 ピッチ0.5)			L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	BSL-304KE	2.5	14	BSL-314KE	6	29	BSL-329KE	6		
	4.5	BSL-304.5KE	2.5	15	BSL-315KE	6	30	BSL-330KE	6		
	5	BSL-305KE	3.5	16	BSL-316KE	6	35	BSL-335KE	6		
	5.5	BSL-305.5KE	3.5	16.5	BSL-316.5KE	6	40	BSL-340KE	6		
	6	BSL-306KE	4	17	BSL-317KE	6	45	BSL-345KE	6		
	6.5	BSL-306.5KE	4	17.5	BSL-317.5KE	6	50	BSL-350KE	6		
	7	BSL-307KE	5	18	BSL-318KE	6	55	BSL-355KE	6		
	7.5	BSL-307.5KE	5	19	BSL-319KE	6	60	BSL-360KE	6		
	8	BSL-308KE	6	20	BSL-320KE	6	65	BSL-365KE	6		
	8.5	BSL-308.5KE	6	21	BSL-321KE	6	70	BSL-370KE	6		
	9	BSL-309KE	6	22	BSL-322KE	6	75	BSL-375KE	6		
	9.5	BSL-309.5KE	6	23	BSL-323KE	6	80	BSL-380KE	6		
	10	BSL-310KE	6	24	BSL-324KE	6	85	BSL-385KE	6		
11	BSL-311KE	6	25	BSL-325KE	6	90	BSL-390KE	6			
12	BSL-312KE	6	26	BSL-326KE	6	95	BSL-395KE	6			
12.5	BSL-312.5KE	6	27	BSL-327KE	6	100	BSL-3100KE	6			
13	BSL-313KE	6	28	BSL-328KE	6						

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2  
端面に鉛レス認識ミゾ付

BSL-400KE (M=4 ピッチ0.7)			L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	6	BSL-406KE	3.5	21	BSL-421KE	8	60	BSL-460KE	8		
	7	BSL-407KE	4.5	22	BSL-422KE	8	65	BSL-465KE	8		
	8	BSL-408KE	5.5	23	BSL-423KE	8	70	BSL-470KE	8		
	9	BSL-409KE	6	24	BSL-424KE	8	75	BSL-475KE	8		
	10	BSL-410KE	7	25	BSL-425KE	8	80	BSL-480KE	8		
	11	BSL-411KE	8	26	BSL-426KE	8	85	BSL-485KE	8		
	12	BSL-412KE	8	27	BSL-427KE	8	90	BSL-490KE	8		
	13	BSL-413KE	8	28	BSL-428KE	8	95	BSL-495KE	8		
	14	BSL-414KE	8	29	BSL-429KE	8	100	BSL-4100KE	8		
	15	BSL-415KE	8	30	BSL-430KE	8	110	BSL-4110KE	8		
	16	BSL-416KE	8	35	BSL-435KE	8	120	BSL-4120KE	8		
	17	BSL-417KE	8	40	BSL-440KE	8	130	BSL-4130KE	8		
	18	BSL-418KE	8	45	BSL-445KE	8	140	BSL-4140KE	8		
19	BSL-419KE	8	50	BSL-450KE	8	150	BSL-4150KE	8			
20	BSL-420KE	8	55	BSL-455KE	8						

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65~100迄±0.2  
L=110より±0.3  
端面に鉛レス認識ミゾ付

ご注文個数 50個~

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ニールスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミック/ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料