

印分岐継手

組み合わせて使用することで多彩な取り出しが可能となります。

(財)日本消防設備安全センター認定品


認定番号:PJ-090号, PJ-090-1号 (MBSP 1 1/2×1×4P)

適用管種: JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管


最高使用圧力:1.4MPa

製作範囲


1 分岐継手
MBSP 2×2×4P




2 分岐継手
MBSP 1 1/2×4P



3 分岐継手
MBSP 2×6P



4 分岐継手
MBSP 1 1/2×1×4P



印分岐継手の使用例

