



ネガティブ 80°トリゴンチップ 重切削用

WNMG 08 04 08- □ □




切刃長さ 厚み コーナーR プレーカ
*詳細はA24~A26頁をご参照下さい。

旋削工具




WNMG WNMA WNMM <重切削加工用>

販売単位：10個

型番	在庫														コーナ r (mm)	チップ形状
	CVDコーティング									PVDコーティング			サマット	超硬		
	IC428	IC5005	IC5010	IC8150	IC8250	IC8350	IC9150	IC9250	IC9350	IC807	IC907	IC3028	IC20N	IC20		
WNMA 06T304		○	○												0.4	 WNMA
WNMA 06T308		○	○												0.8	
WNMA 06T312		○													1.2	
WNMA 060404		▲	▲												0.4	
WNMA 060408	▲	▲	▲												0.8	
WNMA 060412		▲	▲												1.2	
WNMA 080408		●	○	▲											0.8	
WNMA 080412		●	●												1.2	
WNMA 080416		○	○												1.6	
WNMA 130616		○													1.6	
WNMG 080408-NR			●		●					○	○				0.8	
WNMG 080412-NR			●	●	●		○			●	○				1.2	
WNMG 080416-NR				●	○										1.6	
WNMM 080408-NM					●										0.8	 WNMM-NM
WNMM 080412-NM					○										1.2	
WNMG 080408-TNM										●					0.8	 WNMG-TNM
WNMG 080412-TNM					●										1.2	
WNMG 130612-TNM					●	○	○		○	○	○				1.2	
WNMG 130616-TNM					○	○	○	○	○						1.6	
WNMG 130624-TNM					○		○	○	○						2.4	

適合ホルダーはA52、A55、A59、A60、A65、A66、A67、A70、F8、F11頁をご参照下さい。



-TNMブレーカー用シート

-TNMブレーカーチップ用のシートはチップの凹凸にあわせた形状をしており、重切削加工時もチップのズレを抑えます。一方でシート下面にもホルダーとのズレを抑える処理をしており、安定した加工が行えます。(別途ご注文下さい。)

WNMG 08-TNM 用
WNMG 13-TNM 用

IWSN 433 M
IWSN 635 M3