

内径ねじ切りホルダー


(小径用ミニツール)

小内径用ツールシステム (PASSPORT)

ISOボーリング、ねじ切り超硬ホルダー MGSIR/L




SIR



Uタイプ

MGSIR



本図は右勝手を示す。

本図は右勝手を示す。
(旋削用チップ装着)

小内径ツール パス数

ピッチmm	山数/インチ	パス数
0.5	48	4-8
0.75	32	5-8
1.0	24	5-10
1.25	20	6-10
1.5	16	7-11

SIR
MGSIR/L

型番	在庫	寸法 (mm)						付属品				適合チップ
		φd	F	L	L ₁	φd ₁	φDmin	スクリュー	シートスクリー	トルクスキー	シート ⁽¹⁾	
SIR 0005 H06-W	●	12	4.3	100	12	5.1	6.4	SR14-552		T-6/5		06IR...
SIR 0007 K08	●	16	5.3	125	18	6.6	7.8	SR14-558				08IR...
SIR 0008 K08U	●	16	6.4	125	21	7.3	9.0	S11	—	T-8/5	—	08UIRL
SIR 0010 H11	●	10	7.4	100	—	10.0	12.0					11IR...
SIR 0010 K11	●	16	6.5	125	25	10.0	12.0	S16S				16IR...
SIR 0013 M16	●	16	10.0	150	32	13.0	16.0					
SIR 0016 P16	●	20	11.4	170	40	16.0	19.0	S16	A16	T-10/5	AI16 AI16M ⁽²⁾	16IR...
SIR 0020 P16	●	20	13.4	170	—	20.0	24.0					
SIR 0025 R16	●	25	16.3	200	—	25.0	29.0	S22S	—		—	22IR...
SIR 0032 S16	●	32	19.6	250	—	32.0	36.0					
SIR 0020 P22	●	20	13.0	170	—	20.0	24.0	S22	A22	T-20/5	AI22 AI22M ⁽²⁾	22IR...
SIR 0025 R22	●	25	17.2	200	—	25.0	29.0					
SIR 0032 S22	●	32	21.5	250	—	32.0	38.0	S22	A22	T-20/5	AI22U	22UIR
SIR 0032 S22U	●	32	22.5	250	—	32.0	38.0					
SIR 0040 T22U	○	40	29.5	300	—	40.0	46.0	S40	A27	K40	AI27U	27IR...
SIR 0032 S27U	○	32	24.7	250	—	32.0	40.0					
SIR 0032 S27	○	32	22.4	250	—	32.0	40.0					
SIR 0040 T27	○	40	26.4	300	—	40.0	48.0					
SIR 0050 U27	○	50	31.4	350	—	50.0	58.0					
SIR 0060 V27	○	60	36.4	400	—	60.0	68.0					

(1) シート選定方法詳細についてはG26、G27頁をご参照下さい。
(2) 多刃タイプ/マルチ刃チップ用シート

適合チップはG7、G9~G13、G15頁をご参照下さい。

ねじ切り工具

超硬シャンクホルダー

型番	在庫		寸法 (mm)						付属品		適合チップ
	R	L	φd	F	L	L ₁	φd ₁	φDmin	スクリュー	トルクスキー	
SIR 0007 K08CB*	●		8	5.3	125	30	6.6	7.8	SR14-558	T-6/5	08IR...
SIR 0010 M11CB*	●		10	7.4	150	—	10.0	12.0	S11	T-8/5	11IR...
SIR 0012 P11CB*	●		12	8.5	170	—	12.0	15.0			
SIR 0016 R16CB*	●		16	11.6	200	—	16.0	19.0	S16	T-10/5	16IR...
MGSIR/L 06-06W ⁽¹⁾	●	○	6	3.9*	59	16~42	—	7.0*	SR14-552	T-6/5	06 IR/IRM... (右勝手ホルダー用) 06 IL/ILM... (左勝手ホルダー用) WBMT060102R/L (旋削用チップ)
MGSIR/L 08-06W ⁽²⁾	●	○	8	5.0*	72	20~56	—	9.2*			

適合ホルダー (1) PICCO...-6-7, MGPCO...-6, MGPCO...-6-8 (G23頁)

(2) MGPCO...-6-8 (G23頁)

*ねじ切りチップ取付時の寸法です。旋削用チップ取付時の寸法はA74頁をご参照下さい。

*切削油穴付き。