

マニホールドタイプカップリング


Manifold Type Coupling

複数のエア取り出し口がある為、1つの配管から複数のエアを取り出すことができます。
作業に合わせて、2分岐、3分岐の中からお選び出来ます。
(ロータリ機能について:エアの取り出し口が360°回転自在)

本体材質	鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃

真鍮部分はカドミレス(基準値内)となっています。

圧力-流量特性図/Air Flow Chart




マニホールドソケット


ワンタッチペアロータリソケット




品名	A	B	C	φD	φE	W	重量(g)
POR1	28	50	50.5	25	7.5	71	377



ワンタッチペアソケット



品名	A	B	C	φD	φE	W	重量(g)
PO1	28	53	40	25	7.5	70	269



ワンタッチトリプルソケット



品名	A	B	C	φD	E	φG	W	重量(g)
TO1	47.7	55	20	25	7.5	4.4	100	385

