

SW-K型 (ツバツキ)

SW-K Type(Flange type)
有边规格


スチール製
STEEL 鋼製

上下両用
UPWARD/DOWNWARD 上下両用

使用荷重
Load Capacity
使用荷重
100 ~ 5000kgf
980 ~ 49000N
221 ~ 11025lbf




✦ SW-50-K



自重	Product Weight	自重	: 0.95 kg/ 9.31 N/ 2.1 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 100 kgf/ 980 N/ 221 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C(焼入 / Hardend / 淬火)
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-70-K



自重	Product Weight	自重	: 2.3 kg/ 22.5 N/ 5.1 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 250 kgf/ 2450 N/ 551 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C(焼入 / Hardend / 淬火)
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-80-K



自重	Product Weight	自重	: 4.2 kg/ 41.2 N/ 9.3 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 400 kgf/ 3920 N/ 882 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250


✦ SW-100-K



自重	Product Weight	自重	: 8.2 kg/ 80.4 N/ 18 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 600 kgf/ 5880 N/ 1323 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250

✦ SW-130-K



自重	Product Weight	自重	: 14 kg/ 137 N/ 31 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 1200 kgf/ 11800 N/ 2646 lbf

車輪頭部	Head	车轮头部	: S45C
車輪本体	Body	车轮本体	: FC250