



エア抜きバルブ

AIR-PURGE VALVE



使用例


単位：mm

| 継手の呼び | A | D | d | 六角対辺 | | L | 鋼球 SUJ 2 | 重量 (kg) |
|------------|------|---|---|----------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | H ₁ | H | | | |
| KAP06-000E | 6 | 4 | 3 | 13 | 14 | 56 | 7/32 | 0.038 |
| KAP08-000E | 8 | 4 | 3 | 13 | 14 | 56 | 7/32 | 0.041 |
| KAP10-000E | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | 57 | 7/32 | 0.044 |
| KAP12-000E | 12 | 4 | 3 | 13 | 14 | 58 | 7/32 | 0.047 |
| KAP15-000E | 15 | 6 | 4 | 19 | 27 | 74 | 5/16 | 0.180 |
| KAP16-000E | 16 | 6 | 4 | 19 | 27 | 74 | 5/16 | 0.175 |
| KAP18-000E | 18 | 6 | 4 | 19 | 27 | 74 | 5/16 | 0.183 |
| KAP20-000E | 20 | 6 | 4 | 19 | 27 | 75 | 5/16 | 0.186 |
| KAP22-000E | 22 | 6 | 4 | 19 | 27 | 76 | 5/16 | 0.192 |
| KAP25-000E | 25 | 6 | 4 | 19 | 27 | 78 | 5/16 | 0.212 |
| KAP28-000E | 28 | 6 | 4 | 19 | 30 | 78 | 5/16 | 0.257 |
| KAP11-000N | 10.5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 57 | 7/32 | 0.046 |
| KAP13-000N | 13.8 | 6 | 4 | 19 | 27 | 72 | 5/16 | 0.174 |
| KAP17-000N | 17.3 | 6 | 4 | 19 | 27 | 74 | 5/16 | 0.188 |
| KAP21-000N | 21.7 | 6 | 4 | 19 | 27 | 76 | 5/16 | 0.206 |
| KAP27-000N | 27.2 | 6 | 4 | 19 | 30 | 79 | 5/16 | 0.266 |

注. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

ねじ込み形 エア抜きバルブ

AIR-PURGE VALVE



単位：mm

| 継手の呼び | (R) T | D | d | 六角対辺 | | L | 鋼球 SUJ 2 | 重量 (kg) |
|------------|----------|---|---|----------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | H ₁ | H | | | |
| SAP01-000J | 1/8 | 4 | 3 | 13 | 14 | 51 | 7/32 | 0.056 |
| SAP02-000J | 1/4 | 4 | 3 | 13 | 14 | 53 | 7/32 | 0.056 |
| SAP03-000J | 3/8 | 6 | 4 | 19 | 27 | 66 | 5/16 | 0.200 |
| SAP04-000J | 1/2 | 6 | 4 | 19 | 27 | 69 | 5/16 | 0.220 |

△警告：KPA及びSAPのドレン吹き出しの方向を、人や火気に向けた状態でバルブを開放にしないでください。