



# スタッドエルボ (C形)

STUD ELBOW (C)



※印サイズの形状

単位：mm

継手の呼び	適用管外径 A		(R) T	E	E <sub>1</sub>	G	六角対辺		I	ℓ	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	手じめ L (約)	Oリング JIS B2401 -1B	重量 (kg)
	呼び径	外 径					H <sub>1</sub>	H							
KMC06-010E	6		1/8	4	4	3.97	17	14	7	23	22	19	33.5	P9	0.091
KMC08-020E	8		1/4	6	7	6.01	22	17	7	29	26	23	39.5	P12.5	0.165
KMC10-020E	10		1/4	8	7	6.01	22	19	7	29	26	23	40.5	P12.5	0.170
KMC12-030E	12		3/8	10	9	6.35	27	22	7	32	31	28	44.5	P16	0.298
KMC15-040E	15		1/2	12	12	8.16	27	27	7.5	33	35	30	45.5	P18	0.360
KMC16-040E	16		1/2	13	12	8.16	27	30	7.5	33	35	30	45.5	P18	0.381
KMC18-040E	18		1/2	14	12	8.16	27	32	8	33	35	30	45.5	P18	0.386
KMC20-060E	20		3/4	17	16	9.53	36	36	8	41	44.5	38	53.5	P25	0.800
KMC22-060E	22		3/4	18	16	9.53	36	36	9	41	44.5	38	53.5	P25	0.783
KMC25-080E	25		1	20	20	10.39	46	41	10	50	53.5	44	63.5	P32	1.411
KMC28-080E	28		1	22	20	10.39	46	46	10	50	53.5	44	64	P32	1.436
※KMC11-020N	1/8	10.5	1/4	8	7	6.01	22	19	7	29	26	23	40.5	P12.5	0.169
※KMC13-030N	1/4	13.8	3/8	11	9	6.35	27	24	7.5	32	31	28	44	P16	0.312
※KMC17-040N	3/8	17.3	1/2	14	12	8.16	27	32	8	33	35	30	45.5	P18	0.387
※KMC21-060N	1/2	21.7	3/4	18	16	9.53	36	36	9	41	44.5	38	53.5	P25	0.787
※KMC27-080N	3/4	27.2	1	22	20	10.39	46	46	10	50	53.5	44	64	P32	1.439

- 注. 1. OリングはJIS B 2401のI種B (NBR) を装着してあります。  
 2. 使用温度-20℃~120℃  
 3. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

△注意：継手は固定して使用する継手です。  
 スイベルジョイントの代替として回転させる使用方法はしないでください。