





## AK2, BK2

## OKバイス(エコノミータイプ)

IMAO

標準在庫品 **RHS** イマオ WEB 製品ムービー公開AK2-VT-FO  
(フラット)BK2-VT-FO  
(フラット)BK2-VT-SO  
(セレーション)AK2-VT-FO  
(フラット)BK2-VT-FO  
(フラット)BK2-VT-SO  
(セレーション)

タイプ	本体	口金	Oリング	スプリング	サイドプレート
AK2	SKD61 焼入焼戻	SKD61 焼入焼戻 四三酸化钛皮膜	FPM (フッ素ゴム)	-	SUS301
BK2	HRC48~52	HRC48~52	-	SUS302	

品番	L		W	H	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	
	min.	max.					L max.時	L min.時
AK2-VT-FO	20	25	22	11	15	4.2		
BK2-VT-SO							4	10
BK2-VT-FO	27	31	29	15	21	2.5		

品番	L <sub>1</sub>		適用ボルト		クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
	T溝使用時	ネジ穴使用時	T溝使用時	ネジ穴使用時				
AK2-VT-FO	11	11	M5-15L	M5-15L	6	6	22	5,300
BK2-VT-SO								8,800
BK2-VT-FO	16	16	M8-20L	M8-20L	9	15	55	8,800

## 特長

- ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
- ・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。


## 使用例・使用方法

「OKバイスの使用方法」をご覧ください。(P.365参照)

## 付属品

AK2-VT-FO Oリング・・・4個 (製品装着分を除く)

## シングルタイプ



- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

## 関連製品ページ

OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) (P.367参照)