

BJ201-T

アジャストトーストッパー (T溝タイプ)



標準 **在庫品** **RoHS**






黒皮面用





基準面用

本体	口金	Tスロットナット	六角穴付きボルト
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)	S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜



黒皮面用



基準面用

タイプ	品番	W	H ₁	L ₁	L ₂	L	A	B	H ₃	H ₄	L ₃	d	M
黒皮面用	BJ201-12022T	35	10	50	26.5	90	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
黒皮面用	BJ201-16030T	40	14	67.5	30	115	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L
基準面用	BJ201-12122T	35	10	50	26.5	90	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
基準面用	BJ201-16130T	40	14	67.5	30	115	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L

タイプ	品番	w ₁	H	H ₂	耐荷重 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
黒皮面用	BJ201-12022T	10	22	25.5	7.4	90	500	10,500
黒皮面用	BJ201-16030T	14	30	34.5	11.7	150	1050	16,000
基準面用	BJ201-12122T	10	22	25.5	7.4	90	500	10,500
基準面用	BJ201-16130T	14	30	34.5	11.7	150	1050	16,000

クランプ & ストッパー

フル
フィックス

外形・内径
クランプ

ミニ
クランプ/ング
シリーズ

クランプ &
ストッパー

自動化
クランプ

工具レス
クランプ

クランプ &
ストッパー

位置決め
部品

ワーク
サポーター
& スペーサー

ボルト
& ナット

ワーク
グリッパー

バイス &
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器