


**BJ112**

**ポイントクランプ**



標準 **在庫品** **RHS**




本体	ボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	M <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	W	H	L	θ	M	P	H <sub>3</sub>
<b>BJ112-08025</b>	M 8×1.25-50L	45	30	45	55	20	3°	M 8	25	20
<b>BJ112-16050</b>	M16×2 -80L	75	50	85	90	33	5°	M16	50	33

品番	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (kg)	価格
<b>BJ112-08025</b>	18	7	15.6	25	0.45	7,300
<b>BJ112-16050</b>	27	10	62.3	200	2.3	18,000

**使用例・使用方法**



クランプ & ストップパー

フル  
フィックス

外形・内径  
クランプ

ミニ  
クランプ  
シリーズ

クランプ &  
ストップパー

自動化  
クランプ

工具レス  
クランプ

クランプ &  
ストップパー

位置決め  
部品

ワーク  
サポーター  
& スペーサー

ボルト  
& ナット

ワーク  
グリッパー

バイス &  
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用  
無線機器