




BJ202**アジャスト サイドストッパー****IMAO**標準 **在庫品** **RoHS**

黒皮面用





基準面用

本体	口金
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)




黒皮面用



基準面用

タイプ	品番	W	H ₁	H ₃	L ₁	L ₂	L	d ₁	d	H ₂	H
黒皮面用	BJ202-08016	25	19.5	1.5	23.5	16.5	50	8.5	14	8.5	16
	BJ202-12022	35	29	2	35	26.5	75	13	20	10.5	22
	BJ202-16030	40	38		47.5	30	95	17	26	14.5	30
基準面用	BJ202-08116	25	19.5	1.5	23.5	16.5	50	8.5	14	8.5	16
	BJ202-12122	35	29	2	35	26.5	75	13	20	10.5	22
	BJ202-16130	40	38		47.5	30	95	17	26	14.5	30

タイプ	品番	すべりが発生する場合(単体使用)		質量 (g)	価格
		耐荷重 (kN)	許容締付トルク (N・m)		
黒皮面用	BJ202-08016	3.6	26	100	8,100
	BJ202-12022	7.4	90	310	9,500
	BJ202-16030	11.7	150	625	14,000
基準面用	BJ202-08116	3.6	26	100	8,300
	BJ202-12122	7.4	90	320	9,500
	BJ202-16130	11.7	150	635	14,000



ラックプレート

BJ500 (P.390参照)

使用例・使用方法

取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のスレ込みを防止する **BJ500** ラックプレートが用意されています。(P.390参照)

付属品

平座金…1個

ブル
フィックス外形・内径
クランプミニ
クランプ
シリーズクランプ &
ストッパー自動化
クランプ工具レス
クランプクランプ &
ストッパー位置決め
部品ワーク
サポーター
& スペーサーボルト
& ナットワーク
グリッパーバイス &
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器