


BJ757**早締めナット****IMAO**標準 **在庫品** **RHS****本体**SUM43
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜★**One Point**

素早い締め付け作業ができます


品番	M	D	H	D ₁	S	d	質量 (g)	価格
BJ757-05001	M 5×0.8	20	12	14	8	5.2	25	1,100
BJ757-06001	M 6×1	24	14	16	10	6.2	38	1,200
BJ757-08001	M 8×1.25	30	17	20	12	8.2	75	1,500
BJ757-10001	M10×1.5	36	20	28	14	10.3	130	1,700
BJ757-12001	M12×1.75	40	24	32	16	12.3	185	2,200

特長

迅速な締め付けが可能です。

🔧 **注意事項**

ボルトはH寸法より長いものをご使用ください。

使用例・使用方法

通し穴にボルトを挿入し、締め付け位置までスライドさせた後、ボルトに対して垂直な状態で締め付けてください。

ボルト&ナット

クランプ
スクルーボルト&
ナット座金&
キャップ自動化
クランプ工具レス
クランプクランプ&
ストッパー位置決め
部品ワーク
サポーター
&スペーサーボルト
&ナットワーク
グリッパーパイプ&
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用
無線機器