

DPK-02


デジタル ポジション インジケータ ノブ

標準在庫品

RHS

材質の特性
P.181B5

SIKO



注)トルクピン先端はフラットになっていますので
位置決めへのマーキングにはご使用になれません。

★One Point
シャフト穴径 10mm

ハウジング	ノブ
ポリアミド(6ナイロン) オレンジ	アルミニウム アルマイト表面処理

特長

- ・ノブ一体型のポジションインジケータです。
- ・軽量で超小型です。
- ・シャフト穴径φ10mm
- ・文字高さ4mm


付属品

ラバークッション……1枚

使用例・使用方法

- 1 ラバークッション(接着シール)を裏面に貼付けます。
- 2 シャフト中心から18mm上側にトルクピン用の穴加工をします。
- 3 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。

■使用例



■注意事項

- ・起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
- ・急加速及び急停止のご使用は避けてください。
- ・シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

■技術データ

使用温度 max.80℃

■表示例

